

# EML (51X25)R YE - Etiket

0817031

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0817031>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Etiket, rol, geel, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 1000, hoogte tekstveld: 25 mm, breedte tekstveld: 51 mm

## Uw voordelen

- De zelfklevende apparatencoderingen EML ... zijn bijzonder geschikt voor de codering van diverse apparaten in de besturings-, installatie- en schakelkastbouw
- In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
- De materialen EML ... hebben een UL-toelating
- Voor een individuele vormgeving is een groot aantal verschillende hulsafmetingen en -kleuren leverbaar
- Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EM ...-materiaal individueel volgens uw wensen

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 0817031       |
| Verpakkingseenheid                      | 1 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks       |
| Verkoopcode                             | BG2411        |
| Productcode                             | BG2411        |
| GTIN                                    | 4046356107747 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 372 g         |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 372 g         |
| Douanetariefnummer                      | 39269097      |
| Land van herkomst                       | DE            |

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

#### codering

|                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Aantal afzonderlijke schildjes           | 1000                              |
| Aantal afzonderlijke schildjes per regel | 1                                 |
| Identificatietechnologie                 | Thermische overdracht voor rollen |

### Montage

|                 |         |
|-----------------|---------|
| montagetechniek | plakken |
|-----------------|---------|

### Materiaal

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Sterkte folie     | 55 µm                      |
| Sterkte kleefstof | 20 µm                      |
| Sticker           | Acrylaat                   |
| Kleur             | geel (RAL 1018)            |
| materiaal         | polyester                  |
| toevoegingen      | siliconen- en halogeenvrij |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                                    |                                                                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf)                     | -40 °C ... 100 °C                                                          |
| omgevingstemperatuur (montage)                     | > 5 °C                                                                     |
| Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C                                                                      |
| Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)     | 50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen) |
| Opslagstabiliteit                                  | 2 jaar                                                                     |

### Afmetingen

|         |         |
|---------|---------|
| Breedte | 51 mm   |
| Hoogte  | 25 mm   |
| diepte  | 0,08 mm |

#### Tekstveld

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Breedte tekstveld | 51 mm |
| Hoogte tekstveld  | 25 mm |

### Normen en bepalingen

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| wisvastheid | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------|-----------------------------|

# EML (51X25)R YE - Etiket

0817031

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0817031>



## Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0817031>



**cULus Recognized**  
Toelatings-ID: MH48542

# EML (51X25)R YE - Etiket

0817031

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0817031>



## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001288 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# EML (51X25)R YE - Etiket

0817031

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0817031>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)