


# UC-WMTBA (24X5) YE - Kabelmarker



0820439

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0820439>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Kabelmarker, mat, geel, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montagetechniek: Montage met kabelbinders, kabeldiameter: > 4 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 12, hoogte tekstveld: 5 mm, breedte tekstveld: 24 mm

## Uw voordelen

- Die UniCard-coderingsfamilie UC-WMTBA ... biedt coderingen voor de bevestiging met standaard kabelbinders
- De markeringen in de vorm van uniforme matten kunnen eenvoudig en snel met het BLUEMARK-afdruksysteem worden gecodeerd
- Voor ruim markeren van aders en kabels, diameter > 4 mm
- Dankzij de haakse vorm passen de coderingen zich optimaal aan de kabels aan
- De matten bieden ruimte voor functieteksten
- Het formaat zorgt automatisch voor een nauwkeurig gepositioneerde opdruk
- Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 0820439       |
| Verpakkingseenheid                      | 10 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 10 Stuks      |
| Verkoopcode                             | BG2317        |
| Productcode                             | BG2317        |
| GTIN                                    | 4046356286053 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 9,421 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 8,06 g        |
| Douanetariefnummer                      | 39269097      |
| Land van herkomst                       | PL            |

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Producttype                              | adercodering       |
| codering                                 |                    |
| Aantal afzonderlijke schildjes           | 12                 |
| Aantal afzonderlijke schildjes per regel | 4                  |
| Identificatietechnologie                 | UV-led-technologie |

### Afmetingen

|         |          |
|---------|----------|
| Breedte | 24 mm    |
| Hoogte  | 10,62 mm |
| diepte  | 4 mm     |

#### Buitenafmeting

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| buitendiameter | > 4 mm ... 136 mm |
|----------------|-------------------|

#### Tekstveld

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Breedte tekstveld | 24 mm |
| Hoogte tekstveld  | 5 mm  |

### Materiaal

|                                                           |                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Kleur                                                     | geel (RAL 1018)            |
| materiaal                                                 | PA                         |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94                        | V2                         |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2                |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2                |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2                |
| toevoegingen                                              | siliconen- en halogeenvrij |

### Kabel/leiding

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| kabelbuitendiameter | > 4,00 mm |
|---------------------|-----------|

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### controle met betrekking tot lakoplossende middelen

|                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| resultaat                                                 | Test doorstaan       |

#### UV-bestendigheid

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig) |
| resultaat        | Test doorstaan                             |
| testduur         | 96 h                                       |

#### wisbestendigheid van de opschriften

# UC-WMTBA (24X5) YE - Kabelmarker



0820439

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0820439>

|                                            |                                                                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| testspecificatie                           | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07<br>DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen) |
| Isopropanol<br>[CAS No. 67-63-0]           | Test doorstaan                                                                        |
| n-hexaan<br>[CAS No. 110-54-3]             | Test doorstaan                                                                        |
| Water + wasbenzine<br>[CAS No. 64742-82-1] | Test doorstaan                                                                        |

## Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| testspecificatie | DIN 50018:2013-05 |
| resultaat        | Test doorstaan    |
| klimaattrede     | AHT 1,0 S         |
| cycli            | 2                 |

## zoutneveltest

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| resultaat        | Test doorstaan            |
| testduur         | 96 h                      |

## Omgevingsomstandigheden

|                                                    |                                                                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf)                     | -40 °C ... 120 °C                                                          |
| Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C                                                                      |
| Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)     | 50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen) |
| Opslagstabiliteit                                  | 2 jaar                                                                     |

## Normen en bepalingen

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| wisvastheid | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------|-----------------------------|

## Normen

|                     |            |
|---------------------|------------|
| normen / bepalingen | EN 45545-2 |
|---------------------|------------|

## Montage

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| montagetechniek | Montage met kabelbinders |
|-----------------|--------------------------|

# UC-WMTBA (24X5) YE - Kabelmarker



0820439

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0820439>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001530 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# UC-WMTBA (24X5) YE - Kabelmarker

0820439

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0820439>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

### EF3.0 Klimaatverandering

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,044 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)