


MC 1,5/ 8-ST-3,5 - プリント基板用コネクタ



1840421
<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1840421>

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。



プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 1.5 mm²、 色: 緑、 定格電流: 8 A、 定格電圧 (III/2): 160 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 電位の数: 8、 列の数: 1、 極数: 8、 接続数: 8、 製品ラインアップ: MC 1,5/-ST、 ピッチ: 3.5 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 ねじ頭型: L マイナス、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 プラグインシステム: COMBICON MC 1,5、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包

特長

- よく知られた接続方式で世界中で使用可能
- 最大接触力で温度上昇が低い
- 2本の電線を接続可能

販売用データ

アイテム番号	1840421
梱包単位	50 pc
最低注文数	50 pc
注記	受注生産 (返品不可)
セールスキー	*****
プロダクトキー	AABAAA
GTIN	4017918111601
1個あたりの重量 (梱包を含む)	5.676 g
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	5.343 g
関税率	85369019
生産国	CN

MC 1,5/ 8-ST-3,5 - プリント基板用コネクタ



1840421

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1840421>

技術データ

製品特性

製品の種類	プリント基板用コネクタ
製品シリーズ	MC 1,5/...-ST
製品ライン	COMBICON Connectors S
タイプ	標準
極数	8
ピッチ	3.5 mm
接続数	8
行の数	1
電位の数	8
取付けタイプ	なし

電気特性

特性

標準規格 I_N	8 A
定格電圧 U_N	160 V
接触抵抗	1.3 mΩ
定格電圧 (III/3)	160 V
定格サージ電圧 (III/3)	2.5 kV
定格電圧 (III/2)	160 V
定格サージ電圧 (III/2)	2.5 kV
定格電圧 (II/2)	320 V
定格サージ電圧 (II/2)	2.5 kV

接続データ

接続技術

タイプ	標準
コネクタシステム	COMBICON MC 1,5
定格電線断面積	1.5 mm ²
コンタクトタイプ	メス

嵌合ロック

ロッキングタイプ	なし
取付けタイプ	なし

電線接続

接続方法	クランプケージ仕様のねじ接続方式
電線/プリント基板の接続方向	0 °
接続電線サイズ、単線	0.08 mm ² ... 1.5 mm ²
撚線接続断面積	0.08 mm ² ... 1.5 mm ²
接続電線断面積AWG	28 ... 16

MC 1,5/ 8-ST-3,5 - プリント基板用コネクタ



1840421

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1840421>

接続電線断面積/燃線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし	0.25 mm² ... 1.5 mm²
燃線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり	0.25 mm² ... 0.5 mm²
同じ接続サイズの電線2本、単線	0.08 mm² ... 0.5 mm²
同じ接続サイズの2本線/燃線	0.08 mm² ... 0.75 mm²
同じ断面積の燃線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし	0.25 mm² ... 0.34 mm²
同じ断面積の燃線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり	0.5 mm² ... 0.5 mm²
シリンダーゲージ a x b / 径	2.4 mm x 1.5 mm / 1.6 mm
剥き線長さ	7 mm
ドライブ型ねじヘッド	マイナス (L)
締付けトルク	0.22 Nm ... 0.25 Nm

絶縁スリーブなしフェルールの仕様

推奨圧着工具	1212034 CRIMPFOX 6
--------	--------------------

絶縁スリーブ付きフェルールの仕様

推奨圧着工具	1212034 CRIMPFOX 6
--------	--------------------

材料仕様


材質のデータ - コンタクト先

注記	WEEE / RoHS準拠、ウィスカフリー、IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201準拠
コンタクト材質	銅合金
表面特性	溶融すずめっき
金属表面接続ポイント (仕上)	すず (4 µm - 8 µm Sn)
金属表面処理 コンタクト部 (仕上)	すず (4 µm - 8 µm Sn)

材質のデータ -ハウジング

色 (ハウジング)	緑 (6021)
絶縁材質	PA
絶縁材質グループ	I
CTI、IEC 60112準拠	600
UL94難燃性クラス	V0
EN 60695-2-12準拠で白熱ワイヤー可燃性指標 GWFI	850
EN 60695-2-13準拠で白熱ワイヤー点火温度 GWIT	775
EN 60695-10-2準拠のボールプレッシャー試験の温度	125 °C

寸法

外形寸法	
ピッチ	3.5 mm

MC 1,5/ 8-ST-3,5 - プリント基板用コネクタ



1840421

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1840421>

幅 [w]	28 mm
高さ [h]	11.1 mm
長さ [l]	16.1 mm

注記

アプリケーションノート	0.08 mm ² の電線取付け時には、電線をクランプスペースの中央に配置する必要があります。これは取付け後にチェックする必要があります。
-------------	--

機械的試験

電線の損傷とゆるみ試験

仕様	IEC 60999-1:1999-11
試験結果	試験合格

引張試験

仕様	IEC 60999-1:1999-11
接続電線サイズ/電線の種類/引張強度設定値/実数値	0.14 mm ² / 単線 / > 10 N
	0.14 mm ² / フレキシブル / > 10 N
	1.5 mm ² / 単線 / > 40 N
	1.5 mm ² / フレキシブル / > 40 N

挿抜力

仕様	IEC 60512-13-2:2006-02
試験結果	試験合格
サイクル数	25
極あたりの挿入力（近似）	6 N
極あたりの抜取り強度（近似）	4 N

トルク試験

仕様	IEC 60999-1:1999-11
----	---------------------

印字の耐性

仕様	IEC 60068-2-70:1995-12
試験結果	試験合格

誤嵌合

仕様	IEC 60512-13-5:2006-02
試験結果	試験合格

目視検査

仕様	IEC 60512-1-1:2002-02
試験結果	試験合格

寸法確認

仕様	IEC 60512-1-2:2002-02
試験結果	試験合格

環境条件と実際の条件

MC 1,5/ 8-ST-3,5 - プリント基板用コネクタ



1840421

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1840421>

耐久試験

仕様	IEC 60512-9-1:2010-03
海面位のインパルス耐電圧	2.95 kV
接触抵抗 R_1	1.3 m Ω
接触抵抗 R_2	1.4 m Ω
挿抜回数	25
絶縁抵抗、隣接する極	> 5 M Ω

環境試験

仕様	ISO 6988:1985-02
腐食負荷	300 dm ³ 中0.2 dm ³ SO ₂ /40 °C/1サイクル
熱ストレス	100 °C/168 h
商用周波耐電圧	1.39 kV

振動試験

仕様	IEC 60068-2-6:2007-12
周波数	10 - 150 - 10 Hz
スイープ速度	1オクターブ/最小
振幅	0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz)
加速	5g (60.1 Hz ... 150 Hz)
各軸のテスト時間	2.5 h
試験方向	X、Y、Z軸

周囲条件

周囲温度（保管時/運搬時）	-40 °C ... 70 °C
相対湿度（保管時/運搬時）	30 % ... 70 %
周囲温度（配線時）	-5 °C ... 100 °C
使用周囲温度	-40 °C ... 100 °C (ディレーティング曲線による)

電気試験

温度試験 | 試験グループC

仕様	IEC 60512-5-1:2002-02
試験した極数	20

絶縁抵抗

仕様	IEC 60512-3-1:2002-02
絶縁抵抗、隣接する極	> 5 M Ω

空間距離と沿面距離 |

仕様	IEC 60664-1:2007-04
絶縁材質グループ	I
比較トラッキング指数（IEC 60112）	CTI 600
定格絶縁電圧 (III/3)	160 V
定格サージ電圧 (III/3)	2.5 kV
最小空間距離 - 不平等電界（III/3）	1.5 mm

MC 1,5/ 8-ST-3,5 - プリント基板用コネクタ



1840421

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1840421>

最小沿面距離 (III/3)	2 mm
定格絶縁電圧 (III/2)	160 V
定格サージ電圧 (III/2)	2.5 kV
最小空間距離 - 不平等電界 (III/2)	1.5 mm
最小沿面距離 (III/2)	1.5 mm
定格絶縁電圧 (II/2)	320 V
定格サージ電圧 (II/2)	2.5 kV
最小空間距離 - 不平等電界 (II/2)	1.5 mm
最小沿面距離 (II/2)	1.6 mm

梱包仕様

梱包の種類	段ボール梱包
-------	--------

MC 1,5/ 8-ST-3,5 - プリント基板用コネクタ





1840421

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1840421>

図面

外形寸法




型番 : MC 1,5/...-ST-3,5 + MC 1,5/...-G-3,5

MC 1,5/ 8-ST-3,5 - プリント基板用コネクタ




1840421

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1840421>



型式 : MC 1,5/...-ST-3,5とMCV 1,5/...-G-3,5の組合せ




型式 : MC 1,5/...-ST(F)-3,5とMC 1,5/...-G(F)-3,5 P... THRの組合せ

MC 1,5/ 8-ST-3,5 - プリント基板用コネクタ




1840421

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1840421>



型式 : MC 1,5/ 5-ST-3,5とMCD 1,5/ 5-G3-3,5 P26 THR MAGの組合せ




型式 : MC 1,5/...-ST-3,5とMCO 1,5/...-G1L(R)-3,5 KMGYの組合せ

MC 1,5/ 8-ST-3,5 - プリント基板用コネクタ




1840421

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1840421>



型式 : MC 1,5/...-ST-3,5とMCO 1,5/...-G1L(R)-3,5 KMGYの組合せ



型式 : MC 1,5/...-ST(F)-3,5とMCV 1,5/...-G(F)-3,5 P.. THRの組合せ

MC 1,5/ 8-ST-3,5 - プリント基板用コネクタ



1840421

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1840421>

認証

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1840421>

CSA 認証ID: 13631				
	定格電圧 U_N	定格電流 I_N	適合線サイズ AWG	適合線サイズ mm^2
B				
	300 V	8 A	28 - 16	-
D				
	300 V	8 A	28 - 16	-

cULus 認証済み 認証ID: E60425-20110128				
	定格電圧 U_N	定格電流 I_N	適合線サイズ AWG	適合線サイズ mm^2
B				
	300 V	8 A	30 - 14	-
D				
	300 V	8 A	30 - 14	-

VDE Zeichengenehmigung 認証ID: 40011723				
	定格電圧 U_N	定格電流 I_N	適合線サイズ AWG	適合線サイズ mm^2
keine				
	160 V	8 A	-	0.2 - 1.5

MC 1,5/ 8-ST-3,5 - プリント基板用コネクタ



1840421

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1840421>

分類

ECLASS

ECLASS-13.0	27460202
ECLASS-15.0	27460202

ETIM

ETIM 10.0	EC002638
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

MC 1,5/ 8-ST-3,5 - プリント基板用コネクタ



1840421

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1840421>

Environmental product compliance

EU RoHS

既知の範囲で免責が生じます	はい, 免除なし
---------------	----------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	制限値以上の有害物質がない

EU REACH SVHC

REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)	0.1 wt% を超える物質なし
------------------------------	------------------

EF3.1 気候変動

CO2e kg	0.017 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - all rights reserved

<https://www.phoenixcontact.com>

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

info@phoenixcontact.co.jp