

UC-TMF 12 CUS - Codering voor klemmen



0824670

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0824670>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Codering voor klemmen, bestelbaar: als mat, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montage techniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 12 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 40, hoogte tekstveld: 5,1 mm, breedte tekstveld: 11,45 mm

Uw voordelen

- Markeringsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
- De UniCard-coderingsfamilie UC-TMF ... biedt coderingsschildjes voor producten met hoge en vlakke coderingsuitsparingen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0824670
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	BG8117
Productcode	BG8117
GTIN	4046356360050
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	7,17 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	7,1 g
Douanetariefnummer	49119900
Land van herkomst	PL

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Klemmenmarker
Rastermaat	12 mm

codering

Aantal afzonderlijke schildjes	40
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	5
Identificatietechnologie	UV-led-technologie

Montage

montagetechniek	vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing
-----------------	--

Materiaal

Kleur	wit (RAL 9010)
materiaal	PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 2
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 2
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 2
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 120 °C
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen)
Opslagstabiliteit	2 jaar

Afmetingen

Breedte	11,45 mm
Hoogte	6,50 mm
diepte	1,60 mm
Rastermaat	12 mm

Normen en bepalingen


wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------	-----------------------------

Normen

normen / bepalingen	EN 45545-2
---------------------	------------

Tekeningen

schematekening



① horizontaal

② verticaal

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	0,052 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl