

UC-WMC 4,4 (23X5,5) VT - Adercoderingen



0825374

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0825374>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Adercoderingen, mat, paars, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, kabeldiameterbereik: 2,8 ... 4,4 mm, montagetechniek: opklikken, Aantal afzonderlijke schildjes : 9



Uw voordelen

- De UniCard-coderingsfamilie UC-WMC ... biedt coderingsschildjes voor een onverliesbare codering van besturingskabels tot aan mantelleidingen met grote diameters
- Markeringsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0825374
Verpakkingseenheid	8 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	8 Stuks
Verkoopcode	BG2217
Productcode	BG2217
GTIN	4046356350464
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	10,3 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	8 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	PL

UC-WMC 4,4 (23X5,5) VT - Adercoderingen



0825374

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0825374>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	adercodering
codering	
Aantal afzonderlijke schildjes	9
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	3
Identificatietechnologie	UV-led-technologie

Afmetingen

Breedte	5,5 mm
lengte	23 mm

Buitenafmeting

buitendiameter	2,8 mm ... 4,4 mm
----------------	-------------------

Materiaal

RoHS-conform	ja
Kleur	paars (RAL 4005)
materiaal	PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	120 °C
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 2
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 2
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 2
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	2,8 mm ... 4,4 mm
---------------------	-------------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

controle met betrekking tot lakoplossende middelen

Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit)	VW PV 3.10.7:2005-02
resultaat	Test doorstaan

UV-bestendigheid

testspecificatie	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig)
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h

wisbestendigheid van de opschriften

testspecificatie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen)

UC-WMC 4,4 (23X5,5) VT - Adercoderingen



0825374

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0825374>

Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Test doorstaan
n-hexaan [CAS No. 110-54-3]	Test doorstaan
Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1]	Test doorstaan

Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

testspecificatie	DIN 50018:2013-05
resultaat	Test doorstaan
klimaatrede	AHT 1,0 S
cycli	2

zoutneveltest

testspecificatie	DIN EN 60068-2-11:2000-02
resultaat	Test doorstaan

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 120 °C
Aanbevolen opslagvereisten	23 °C / 50 % relatieve luchtvochtigheid. Een droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen.

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------	-----------------------------

Montage

montagetechniek	opklikken
-----------------	-----------

UC-WMC 4,4 (23X5,5) VT - Adercoderingen

0825374

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0825374>



Classificaties

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

UC-WMC 4,4 (23X5,5) VT - Adercoderingen



0825374

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0825374>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl