

# US-WMT (12X4) - Kabelmarker

0828766

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0828766>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Kabelmarker, kaart, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, kabeldiameterbereik: 0,6 ... 10 mm, montagetechniek: opschuiven, Aantal afzonderlijke schildjes : 98, hoogte tekstveld: 4 mm, breedte tekstveld: 12 mm

## Uw voordelen

- De UniSheet-coderingsfamilie US-WMT ... biedt coderingsschildjes voor het coderen van aders met de coderingshulzen van het PATG/PATO ...-systeem
- Coderingservice: Phoenix Contact codeert alle UniSheet-materialen individueel volgens uw wensen

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 0828766       |
| Verpakkingseenheid                      | 10 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 10 Stuks      |
| Verkoopcode                             | BG2219        |
| Productcode                             | BG2219        |
| GTIN                                    | 4046356559775 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 12,3 g        |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 10,8 g        |
| Douanetariefnummer                      | 39204910      |
| Land van herkomst                       | DE            |

# US-WMT (12X4) - Kabelmarker

0828766

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0828766>



## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

| Producttype                              | Adercodering                                 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| codering                                 |                                              |
| Aantal afzonderlijke schildjes           | 98                                           |
| Aantal afzonderlijke schildjes per regel | 14                                           |
| Identificatietechnologie                 | Thermische overdracht voor matten en kaarten |

### Afmetingen

|         |        |
|---------|--------|
| Breedte | 12 mm  |
| Hoogte  | 4,3 mm |
| diepte  | 0,5 mm |

#### Tekstveld

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Breedte tekstveld | 12 mm |
| Hoogte tekstveld  | 4 mm  |

### Materiaal

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Kleur                              | wit (RAL 9010) |
| materiaal                          | PVC            |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0             |
| materiaal basiselement             | PVC            |
| toevoegingen                       | siliconenvrij  |

### Kabel/leiding

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| kabelbuitendiameter | 0,6 mm ... 10 mm |
|---------------------|------------------|

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### controle met betrekking tot lakoplossende middelen

|                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| resultaat                                                 | Test doorstaan       |

#### UV-bestendigheid

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig) |
| resultaat        | Test doorstaan                             |
| testduur         | 96 h                                       |

#### wisbestendigheid van de opschriften

|                                  |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| testspecificatie                 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07            |
|                                  | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen) |
| Isopropanol<br>[CAS No. 67-63-0] | Test doorstaan                                 |
| n-hexaan<br>[CAS No. 110-54-3]   | Test doorstaan                                 |

# US-WMT (12X4) - Kabelmarker

0828766

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0828766>



|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Water + wasbenzine<br>[CAS No. 64742-82-1] | Test doorstaan |
|--------------------------------------------|----------------|

Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| testspecificatie | DIN 50018:2013-05 (overeenkomstig) |
| resultaat        | Test doorstaan                     |
| klimaattrede     | AHT 1,0 S                          |
| cycli            | 2                                  |

zoutneveltest

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| resultaat        | Test doorstaan            |

Omgevingsomstandigheden

|                                                    |                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf)                     | -30 °C ... 80 °C                                                                                                                |
| Aanbevolen opslagvereisten                         | 10 ... 30 °C / 40 ... 70 % relatieve luchtvochtigheid. Opslag in polyzakjes tot aan het moment van verwerking wordt aanbevolen. |
| Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 10 °C ... 30 °C                                                                                                                 |
| Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)     | 40 % ... 70 %                                                                                                                   |

Normen en bepalingen

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| wisvastheid | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------|-----------------------------|

Montage

|                 |            |
|-----------------|------------|
| montagetechniek | opschuiven |
|-----------------|------------|

# US-WMT (12X4) - Kabelmarker

0828766

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0828766>



## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281106 |
| ECLASS-15.0 | 27281106 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001288 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
|-------------|----------|

# US-WMT (12X4) - Kabelmarker

0828766

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0828766>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

### EF3.0 Klimaatverandering

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,052 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)