

US-EMSP (75,6X54) - Apparatencoderingen



0828787

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0828787>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Apparatencoderingen, kaart, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, montagetechniek: schroeven, klinken, Aantal afzonderlijke schildjes : 2, hoogte tekstveld: 54 mm, breedte tekstveld: 75,6 mm

Uw voordelen

- De UniSheet-coderingsfamilie US-EMSP ... biedt coderingsschildjes voor bevestiging met schroeven of popnagels
- De voorgestante etiketten kunnen eenvoudig van elkaar worden gescheiden en gemonteerd
- Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniSheet-materialen individueel volgens uw wensen
- De matten bieden ruimte voor functieteksten
- De coderingen in de vorm van uniforme matten kunnen eenvoudig, snel en voordelig met de THERMOMARK CARD worden gecodeerd

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0828787
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BG2419
Productcode	BG2419
GTIN	4046356559683
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	15,08 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	10 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Apparaten codering
codering	
Aantal afzonderlijke schildjes	2
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	1
Identificatietechnologie	Thermische overdracht voor matten en kaarten, UV-led-technologie

Montage

montagetechniek	schroeven, klinken
-----------------	--------------------

Materiaal

RoHS-conform	ja
Sterkte folie	500 µm
Kleur	wit (RAL 9010)
materiaal	PVC
	PVC
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
toevoegingen	siliconenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

controle met betrekking tot lakoplossende middelen

Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit)	VW PV 3.10.7:2005-02
resultaat	Test doorstaan

UV-bestendigheid

testspecificatie	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig)
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h

wisbestendigheid van de opschriften

testspecificatie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Test doorstaan
n-hexaan [CAS No. 110-54-3]	Test doorstaan
Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1]	Test doorstaan

Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

testspecificatie	DIN 50018:2013-05
resultaat	Test doorstaan

US-EMSP (75,6X54) - Apparaten coderingen



0828787

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0828787>

klimaattrede	AHT 1,0 S
cycli	2

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-30 °C ... 80 °C
Aanbevolen opslagvereisten	23 °C / 50 % relatieve luchtvochtigheid. Een droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen.
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 %
Opslagstabiliteit	12 maanden

Afmetingen

Breedte	84,9 mm
Hoogte	53,7 mm
diepte	0,5 mm
printgatdiameter	3,20 mm

Tekstveld

Breedte tekstveld	75,6 mm
Hoogte tekstveld	54 mm

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------	-----------------------------

US-EMSP (75,6X54) - Apparaten coderingen



0828787

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0828787>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

US-EMSP (75,6X54) - Apparaten coderingen



0828787

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0828787>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimaatverandering

CO ₂ e kg	0,053 kg CO ₂ e
----------------------	----------------------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl