

# US-EMP (27X8) YE - Inklikschildjes

0828844

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0828844>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Inklikschildjes, kaart, geel, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, montagetechniek: vergrendelen, Aantal afzonderlijke schildjes : 51, hoogte tekstveld: 8 mm, breedte tekstveld: 27 mm

## Uw voordelen

- De coderingen in de vorm van uniforme matten kunnen eenvoudig, snel en voordelig met de THERMOMARK CARD worden gecodeerd
- De voorgestante etiketten kunnen eenvoudig van elkaar worden gescheiden en gemonteerd
- De matten bieden ruimte voor functieteksten
- De UniSheet-coderingsfamilie US-EMP ... biedt coderingshulzen voor montage in aanwezige schildjeshouders CARRIER EMP ...

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 0828844       |
| Verpakkingseenheid                      | 10 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 10 Stuks      |
| Verkoopcode                             | BG2419        |
| Productcode                             | BG2419        |
| GTIN                                    | 4046356558457 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 15,65 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 15,65 g       |
| Douanetariefnummer                      | 39269097      |
| Land van herkomst                       | DE            |

# US-EMP (27X8) YE - Inklikschildjes

0828844

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0828844>



## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

| Producttype                              | Gerätemarker                                 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| codering                                 |                                              |
| Aantal afzonderlijke schildjes           | 51                                           |
| Aantal afzonderlijke schildjes per regel | 3                                            |
| Identificatietechnologie                 | Thermische overdracht voor matten en kaarten |

### Afmetingen

|         |          |
|---------|----------|
| Breedte | 26,90 mm |
| Hoogte  | 7,93 mm  |
| diepte  | 0,50 mm  |

### Materiaal

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| RoHS-conform                       | ja              |
| Sterkte folie                      | 500 µm          |
| Kleur                              | geel (RAL 1018) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0              |
| materiaal basiselement             | PVC             |
| toevoegingen                       | siliconenvrij   |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### controle met betrekking tot lakoplossende middelen

|                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| resultaat                                                 | Test doorstaan       |

#### UV-bestendigheid

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig) |
| resultaat        | Test doorstaan                             |
| testduur         | 96 h                                       |

#### wisbestendigheid van de opschriften

|                                            |                                                                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| testspecificatie                           | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2002-08<br>DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen) |
| Isopropanol<br>[CAS No. 67-63-0]           | Test doorstaan                                                                        |
| n-hexaan<br>[CAS No. 110-54-3]             | Test doorstaan                                                                        |
| Water + wasbenzine<br>[CAS No. 64742-82-1] | Test doorstaan                                                                        |

#### Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| testspecificatie | DIN 50018:2013-05 (overeenkomstig) |
| resultaat        | Test doorstaan                     |

# US-EMP (27X8) YE - Inklikschildjes



0828844

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0828844>

|              |           |
|--------------|-----------|
| klimaattrede | AHT 1,0 S |
| cycli        | 2         |

## zoutneveltest

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| resultaat        | Test doorstaan            |

## Omgevingsomstandigheden

|                                                    |                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf)                     | -30 °C ... 80 °C                                                                                           |
| Aanbevolen opslagvereisten                         | 10 ... 25 °C / 35 ... 65 % relatieve luchtvochtigheid. Een koele en donkere opslagplaats wordt aanbevolen. |
| Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 10 °C ... 25 °C                                                                                            |
| Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)     | 35 % ... 65 %                                                                                              |
| Opslagstabiliteit                                  | 12 maanden (zie verpakkingsdatum)                                                                          |

## Montage

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| montagetechniek | vergrendelen |
|-----------------|--------------|

# US-EMP (27X8) YE - Inklikschildjes



0828844

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0828844>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281106 |
| ECLASS-15.0 | 27281106 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001288 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
|-------------|----------|

# US-EMP (27X8) YE - Inklikschildjes



0828844

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0828844>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)