

# US-EMLP (49X15) YE - Kunststof schildje



0828901

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0828901>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Kunststof schildje, kaart, geel, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 18, hoogte tekstveld: 15 mm, breedte tekstveld: 49 mm

## Uw voordelen

- Brandbaarheidsklasse van het pvc komt overeen met V0 conform UL 94

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 0828901       |
| Verpakkingseenheid                      | 10 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 10 Stuks      |
| Verkoopcode                             | BG2419        |
| Productcode                             | BG2419        |
| GTIN                                    | 4046356559089 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 18,86 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 16,152 g      |
| Douanetariefnummer                      | 39199080      |
| Land van herkomst                       | DE            |

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|                                          |                                                                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Producttype                              | Gerätemarker                                                     |
| codering                                 |                                                                  |
| Aantal afzonderlijke schildjes           | 18                                                               |
| Aantal afzonderlijke schildjes per regel | 2                                                                |
| Identificatietechnologie                 | Thermische overdracht voor matten en kaarten, UV-led-technologie |

### Afmetingen

|         |         |
|---------|---------|
| Breedte | 48,7 mm |
| Hoogte  | 14,9 mm |
| diepte  | 0,55 mm |

#### Tekstveld

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Breedte tekstveld | 49 mm |
| Hoogte tekstveld  | 15 mm |

### Materiaal

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| RoHS-conform      | ja              |
| Sterkte folie     | 500 µm          |
| Sterkte kleefstof | 50 µm           |
| Sticker           | Acrylaat        |
| Kleur             | geel (RAL 1018) |
| materiaal         | PVC             |
| toevoegingen      | siliconenvrij   |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### controle met betrekking tot lakoplossende middelen

|                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| resultaat                                                 | Test doorstaan       |

#### UV-bestendigheid

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig) |
| resultaat        | Test doorstaan                             |
| testduur         | 96 h                                       |

#### wisbestendigheid van de opschriften

|                                  |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| testspecificatie                 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07            |
|                                  | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen) |
| Isopropanol<br>[CAS No. 67-63-0] | Test doorstaan                                 |
| n-hexaan<br>[CAS No. 110-54-3]   | Test doorstaan                                 |

# US-EMLP (49X15) YE - Kunststof schildje



0828901

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0828901>

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Water + wasbenzine<br>[CAS No. 64742-82-1] | Test doorstaan |
|--------------------------------------------|----------------|

## Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| testspecificatie | DIN 50018:2013-05 |
| resultaat        | Test doorstaan    |
| klimaattrede     | AHT 1,0 S         |
| cycli            | 2                 |

## zoutneveltest

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| resultaat        | Test doorstaan            |

## Omgevingsomstandigheden

|                                                    |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf)                     | -30 °C ... 80 °C                                                                                                  |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport)            | 10 °C ... 30 °C                                                                                                   |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)    | 40 % ... 70 %                                                                                                     |
| Aanbevolen opslagvereisten                         | 23 °C / 50 % relatieve luchtvochtigheid. Een droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen. |
| Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C                                                                                                             |
| Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)     | 50 %                                                                                                              |
| Opslagstabiliteit                                  | 12 maanden                                                                                                        |

## Normen en bepalingen

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| wisvastheid | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------|-----------------------------|

## Montage

|                 |         |
|-----------------|---------|
| montagetechniek | plakken |
|-----------------|---------|

# US-EMLP (49X15) YE - Kunststof schildje



0828901

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0828901>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001288 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# US-EMLP (49X15) YE - Kunststof schildje



0828901

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0828901>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)