

FB 10-10-EX - Vaste brug

0203247

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0203247>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Vaste brug, rastermaat: 10 mm, aantal polen: 10, kleur: zilverkleurig



Commerciële gegevens

Artikelnummer	0203247
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BE1Z2X
Productcode	BE1Z2X
GTIN	4017918098711
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	39,66 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	38,6 g
Douanetarifnummer	85369095
Land van herkomst	CN

FB 10-10-EX - Vaste brug

0203247

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0203247>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Schroefbare brug
aantal polen	10
Rastermaat	10 mm

Afmetingen

Rastermaat	10 mm
------------	-------

Materiaal

Kleur	zilverkleurig
materiaal	Koper
coating	vertind

Montage

montagetechniek	schroefmontage
-----------------	----------------

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl