

PSBJ-URTK/S GN - Teststekerstrook



0311760

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0311760>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Teststekerstrook, aantal polen: 1, kleur: groen

Uw voordelen

- De teststekerbuis PSBJ... wordt in plaats van de normale verbindingsschroef gebruikt en garandeert een betrouwbare spanningsaftakking van een doorverbonden klemmengroep
- De teststekerbussen zijn speciaal afgestemd op de klemmen voor de energievoorziening

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0311760
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BE1Z3X
Productcode	BE1Z3X
GTIN	4017918001636
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	3,58 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	3,47 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	PL

PSBJ-URTK/S GN - Teststekerstrook



0311760

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0311760>

Technische gegevens


Artikeleigenschappen

Producttype	Teststekerbus
aantal polen	1

aansluitgegevens

Aansluitmethode	schroefaansluiting
-----------------	--------------------

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	5 mm
Hoogte	5 mm
Diepte op NS 35/7,5	15 mm
stiftdiameter	4 mm

Materiaal

Kleur	groen (RAL 6021)
materiaal	Messing
Isolatiemateriaal	PA
materiaal contact	polyamide PA onversterkt, messing verzilverd
statische kunststoftoepassing in koude	-60 °C
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162)	doorstaan
specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662)	doorstaan
rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C)	doorstaan


Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-60 °C ... 105 °C (Max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (bediening)	-5 °C ... 70 °C
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	30 % ... 70 %

Tekeningen

Maatschets



0311760

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0311760>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27250304
ECLASS-15.0	27250304

ETIM

ETIM 9.0	EC002555
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl