

UCT-WMS 4,7 (12X5,5) RD - Adercoderingshuls



0830209

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830209>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Adercoderingshuls, mat, rood, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, kabeldiameterbereik: 2,5 ... 4,7 mm, montagetechniek: opschuiven, voor klemmen met een breedte van: 5,2 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 45, hoogte tekstveld: 5,5 mm, breedte tekstveld: 12 mm

Uw voordelen

- De UniCard-coderingsfamilie UCT-WMS ... biedt coderingsschildjes om over de ader te schuiven
- De coderingsschildjes in de vorm van uniforme matten kunnen eenvoudig, nauwkeurig en snel met de THERMOMARK CARD en de BLUEMARK LED worden gecodeerd
- De matten bieden ruimte voor functieteksten
- De coderingen bieden de mogelijkheid voor codering met meerdere regels
- Het formaat zorgt automatisch voor een nauwkeurig gepositioneerde opdruk

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0830209
Verpakkingseenheid	6 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	6 Stuks
Verkoopcode	BG2218
Productcode	BG2218
GTIN	4046356629782
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	15,533 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	12 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	PL

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	codeerbaar met thermische printer
----------	-----------------------------------

Artikeleigenschappen

Producttype	adercodering
Rastermaat	5,2 mm

codering

Aantal afzonderlijke schildjes	45
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	9
Identificatietechnologie	Thermische overdracht voor matten en kaarten

Afmetingen

Breedte	12,12 mm
Hoogte	6 mm
diepte	7,05 mm
Rastermaat	5,2 mm

Buitenafmeting

buitendiameter	2,5 mm ... 4,7 mm
----------------	-------------------

Tekstveld

Breedte tekstveld	12 mm
Hoogte tekstveld	5,5 mm

Materiaal

Kleur	vuurrood (RAL 3000)
materiaal	PC
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	2,5 mm ... 4,7 mm
---------------------	-------------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

controle met betrekking tot lakoplossende middelen

Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit)	VDMA 24364-A1-L:2018-05
resultaat	Test doorstaan

controle met betrekking tot lakoplossende middelen

UCT-WMS 4,7 (12X5,5) RD - Adercoderingshuls



0830209

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830209>

Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit)	VW PV 3.10.7:2005-02
resultaat	Test doorstaan

Krastest voor het bepalen van de krasvastheid

testspecificatie	DIN EN ISO 1518-1:2023 (conform)
eis	≥ 5 N
resultaat	Test doorstaan

Plakband test

testspecificatie	DIN EN ISO 2409:2013 (overeenkomstig)
resultaat	Test doorstaan

UV-bestendigheid

testspecificatie	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig)
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h
Procedure	Kunstmatige bestraling met xenonbooglamp

temperatuurbestendigheid

testspecificatie	ANSI/UL 969-2018:03 (overeenkomstig)
testduur	240 h
Rating 100 °C (121 °C)	Test doorstaan

wisbestendigheid van de opschriften

testspecificatie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Test doorstaan
n-hexaan [CAS No. 110-54-3]	Test doorstaan
Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1]	Test doorstaan
Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Test doorstaan

Bestendigheid tegen chemicaliën, oliën en brandstoffen

testspecificatie	ISO 175:2010 (overeenkomstig)
testduur	168 h
Zeewater (350 g/l) [CAS No. -]	Test doorstaan
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Test doorstaan
IRM 901	Test doorstaan
IRM 902	Test doorstaan
IRM 903	Test doorstaan

Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

testspecificatie	DIN EN ISO 22479:2022-08
resultaat	Test doorstaan

UCT-WMS 4,7 (12X5,5) RD - Adercoderingshuls



0830209

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830209>

Procedure	Methode B
cycli	2

zoutneveltest

testspecificatie	DIN EN 60068-2-11:2000-02
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 100 °C
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen)
Opslagstabiliteit	2 jaar

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------	-----------------------------

Normen

normen / bepalingen	EN 45545-2
---------------------	------------

Montage

montagetechniek	opschuiven
-----------------	------------

UCT-WMS 4,7 (12X5,5) RD - Adercoderingshuls



0830209

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830209>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
ECLASS-15.0	27281102

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	0,062 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl