

US-EMP (52,5X15) YE - Inklikschildjes



0830310

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830310>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Inklikschildjes, kaart, geel, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, montagetechniek: vergrendelen, Aantal afzonderlijke schildjes : 16, hoogte tekstveld: 15 mm, breedte tekstveld: 52,5 mm

Uw voordelen

- De coderingen in de vorm van uniforme matten kunnen eenvoudig, snel en voordelig met de THERMOMARK CARD worden gecodeerd
- De voorgestante etiketten kunnen eenvoudig van elkaar worden gescheiden en gemonteerd
- De matten bieden ruimte voor functieteksten
- De UniSheet-coderingsfamilie US-EMP ... biedt coderingshulzen voor montage in aanwezige schildjeshouders CARRIER EMP ...

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0830310
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BG2419
Productcode	BG2419
GTIN	4046356715713
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	15,53 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	15,53 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Gerätemarker
codering	
Aantal afzonderlijke schildjes	16
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	2
Identificatietechnologie	Thermische overdracht voor matten en kaarten

Afmetingen

Breedte	52 mm
Hoogte	14,9 mm
diepte	0,5 mm

Tekstveld

Breedte tekstveld	52,5 mm
Hoogte tekstveld	15 mm

Materiaal

RoHS-conform	ja
Sterkte folie	500 µm
Kleur	geel (RAL 1018)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal basiselement	PVC
toevoegingen	siliconenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

controle met betrekking tot lakoplossende middelen

Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit)	VW PV 3.10.7:2005-02
resultaat	Test doorstaan

UV-bestendigheid

testspecificatie	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig)
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h

wisbestendigheid van de opschriften

testspecificatie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2002-08
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Test doorstaan
n-hexaan [CAS No. 110-54-3]	Test doorstaan
Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1]	Test doorstaan

Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

testspecificatie	DIN 50018:2013-05 (overeenkomstig)
resultaat	Test doorstaan
klimaattrede	AHT 1,0 S
cycli	2

zoutneveltest

testspecificatie	DIN EN 60068-2-11:2000-02
resultaat	Test doorstaan

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-30 °C ... 80 °C
Aanbevolen opslagvereisten	10 ... 25 °C / 35 ... 65 % relatieve luchtvochtigheid. Een koele en donkere opslagplaats wordt aanbevolen.
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	10 °C ... 25 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	35 % ... 65 %
Opslagstabiliteit	12 maanden (zie verpakkingsdatum)

Montage

montagetechniek	vergrendelen
-----------------	--------------

US-EMP (52,5X15) YE - Inklikschildjes



0830310

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830310>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281106
ECLASS-15.0	27281106

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

US-EMP (52,5X15) YE - Inklikschildjes



0830310

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830310>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl