

PML-W101 (12,5X12,5) - Waarschuwingsschildje



0830432

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830432>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Waarschuwingsschildje, Vel, geel/zwart, gecodeerd: bliksemschicht, montagetechniek: plakken,
Aantal afzonderlijke schildjes : 110, hoogte tekstveld: 12,5 mm, breedte tekstveld: 12,5 mm



Commerciële gegevens

Artikelnummer	0830432
Verpakkingseenheid	5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	5 Stuks
Verkoopcode	BG2614
Productcode	BG2614
GTIN	4046356717564
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	5,84 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	5,84 g
Douanetarifnummer	39199080
Land van herkomst	DE

PML-W101 (12,5X12,5) - Waarschuwingsschildje



0830432

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830432>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Installatiemarkers
toepassingsbereik	Waarschuwingsmarkering volgens ISO 7010
bouwworm	driehoek

codering

Aantal afzonderlijke schildjes	110
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	11
opdruk	bliksemschicht
Identificatietechnologie	Kantoorlaserprinter

Afmetingen

Breedte	11,54 mm
Hoogte	10,17 mm
diepte	0,08 mm

Materiaal

Sterkte folie	60 µm
Sterkte kleefstof	25 µm
Sticker	Acrylaat
Kleur	geel/zwart
materiaal basiselement	PVC
toevoegingen	siliconenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

controle met betrekking tot lakoplossende middelen

Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit)	VDMA 24364-A1-L:2018-05
resultaat	Test doorstaan

controle met betrekking tot lakoplossende middelen

Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit)	VW PV 3.10.7:2005-02
resultaat	Test doorstaan
testspecificatie	DIN EN ISO 1518-1:2023 (conform)
eis	≥ 5 N
resultaat	Test doorstaan

Plakband test

testspecificatie	DIN EN ISO 2409:2020-12 (conform)
resultaat	Test doorstaan

UV-bestendigheid

testspecificatie	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conform)
resultaat	Test doorstaan

PML-W101 (12,5X12,5) - Waarschuwingsschildje



0830432

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830432>

testduur	96 h
Procedure	Kunstmatige bestraling met xenonbooglamp

temperatuurbestendigheid

testspecificatie	ANSI/UL 969-2018:03 (overeenkomstig)
testduur	240 h

wisbestendigheid van de opschriften

testspecificatie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Test doorstaan
n-hexaan [CAS No. 110-54-3]	Test doorstaan
Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1]	Test doorstaan
Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Test doorstaan
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Test doorstaan

Bestendigheid tegen chemicaliën, oliën en brandstoffen

testspecificatie	ISO 175:2010 (overeenkomstig)
testduur	168 h
Zeewater (350 g/l) [CAS No. -]	Test doorstaan
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Test doorstaan
IRM 901	Test doorstaan
IRM 902	Test doorstaan
IRM 903	Test doorstaan

Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

testspecificatie	DIN EN ISO 22479:2022-08
resultaat	Test doorstaan
Procedure	Methode B
cycli	2

zoutneveltest

testspecificatie	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 60 °C
omgevingstemperatuur (montage)	> 10 °C
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	22 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 % ... 55 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen)

PML-W101 (12,5X12,5) - Waarschuwingsschildje



0830432

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830432>

Opslagstabiliteit	2 jaar
-------------------	--------

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------	-----------------------------

Montage

montagetechniek	plakken
-----------------	---------

PML-W101 (12,5X12,5) - Waarschuwingsschildje



0830432

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830432>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	40200203
ECLASS-15.0	40200203

ETIM

ETIM 9.0	EC001777
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	55121700
-------------	----------

PML-W101 (12,5X12,5) - Waarschuwingsschildje



0830432

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830432>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl