

PML-W301 (74X37) - Waarschuwingsschildje



0830462

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830462>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Waarschuwingsschildje, Vel, geel/zwart, gecodeerd: bliksemschicht en waarschuwing in het Duits, Engels, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 3, hoogte tekstveld: 37 mm, breedte tekstveld: 74 mm



Commerciële gegevens

Artikelnummer	0830462
Verpakkingseenheid	5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	5 Stuks
Verkoopcode	BG2614
Productcode	BG2614
GTIN	4046356717861
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	5,94 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	5,94 g
Douanetariefnummer	39199080
Land van herkomst	DE

PML-W301 (74X37) - Waarschuwingsschildje



0830462

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830462>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Installatiemarkers
toepassingsbereik	Waarschuwinglabels
	Waarschuwingsmarkering volgens ISO 7010
bouwvorm	rechthoek

codering

Aantal afzonderlijke schildjes	3
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	1
opdruk	bliksemschicht en waarschuwing in het Duits, Engels
Identificatietechnologie	Kantoorlaserprinter

Afmetingen

Breedte	74 mm
Hoogte	37 mm
diepte	0,08 mm

Tekstveld

Breedte tekstveld	74 mm
Hoogte tekstveld	37 mm

Materiaal

Sterkte folie	60 µm
Sterkte kleefstof	25 µm
Sticker	Acrylaat
Kleur	geel/zwart
materiaal basiselement	PVC
toevoegingen	siliconenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

controle met betrekking tot lakoplossende middelen

Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit)	VW PV 3.10.7:2005-02
resultaat	Test doorstaan

controle met betrekking tot lakoplossende middelen

Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit)	VDMA 24364:2018-05
resultaat	Test doorstaan

Krastest voor het bepalen van de krasvastheid

testspecificatie	DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (overeenkomstig)
eis	≥ 5 N
resultaat	Test doorstaan

PML-W301 (74X37) - Waarschuwingsschildje



0830462

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830462>

Plakband test

testspecificatie	DIN EN ISO 2409:2013 (overeenkomstig)
resultaat	Test doorstaan

UV-bestendigheid

testspecificatie	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conform)
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h
Procedure	Kunstmatige bestraling met xenonbooglamp

wisbestendigheid van de opschriften

testspecificatie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Test doorstaan
n-hexaan [CAS No. 110-54-3]	Test doorstaan
Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1]	Test doorstaan
Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Test doorstaan
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Test doorstaan

Bestendigheid tegen chemicaliën, oliën en brandstoffen

testspecificatie	ISO 175:2010 (overeenkomstig)
testduur	168 h
Zeewater (350 g/l) [CAS No. -]	Test doorstaan
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Test doorstaan
IRM 901	Test doorstaan
IRM 902	Test doorstaan
IRM 903	Test doorstaan

Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

testspecificatie	DIN 50018:2013-05
resultaat	Test doorstaan
klimaattrede	AHT 1,0 S
cycli	2

zoutneveltest

testspecificatie	DIN EN 60068-2-11:2000-02
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 60 °C
--------------------------------	------------------

PML-W301 (74X37) - Waarschuwingsschildje



0830462

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830462>

omgevingstemperatuur (montage)	> 10 °C
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	22 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 % ... 55 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen)
Opslagstabiliteit	2 jaar

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------	-----------------------------

Montage

montagetechniek	plakken
-----------------	---------

PML-W301 (74X37) - Waarschuwingsschildje



0830462

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830462>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	40200203
ECLASS-15.0	40200203

ETIM

ETIM 9.0	EC001777
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	55121700
-------------	----------

PML-W301 (74X37) - Waarschuwingsschildje



0830462

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830462>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl