

EMLP-AL (27X15) - Apparatenencoding



0830508

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830508>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Apparatenencoding, aluminium schildje, aluminiumkleurig, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, montage techniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 1, hoogte tekstveld: 15 mm, breedte tekstveld: 27 mm



Productbeschrijving

Opmerking:

Op basis van de huidige uitdagingen op de mondiale aanbestedingsmarkt is Phoenix Contact bij de aluminiumlegering helaas gedwongen een materiaalkwaliteit te accepteren, waarvan de oppervlaktekwaliteit optisch afwijkt van de homogeniteit die u van ons gewend bent. Dat heeft verder geen negatieve invloed op de kwaliteit van de aluminium schildjes zelf of op de bestendigheid van de bedrukking. Het gaat om een puur optisch effect.

Uw voordelen

- De coderingsschildjes kunnen eenvoudig, snel en voordelig met de BLUEMARK CLED worden gecodeerd
- Apparatenencoding aluminium om te plakken
- Codering van metaal, zeer slijtagevast bij weinig gewicht
- Verhoogde duurzaamheid dankzij decoratief geanodiseerd oppervlak

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0830508
Verpakkingseenheid	90 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	90 Stuks
Verkoopcode	BG241B
Productcode	BG241B
GTIN	4046356718301
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1,098 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1,09 g
Douanetariefnummer	76169990
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Gerätemarker
codering	
Aantal afzonderlijke schildjes	1
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	1
Identificatietechnologie	UV-led-technologie

Montage

montagetechniek	plakken
-----------------	---------

Materiaal

Sterkte kleefstof	250 µm
Sticker	Acrylaat
Kleur	aluminiumkleurig
materiaal	Aluminium
toevoegingen	siliconen- en cadmiumvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden	
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 120 °C (> +80 °C enige verandering van het materiaaloppervlak mogelijk)
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	5 °C ... 25 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen)
Opslagstabiliteit	1 jaar

Afmetingen

Breedte	27 mm
Hoogte	14,8 mm
diepte	1,05 mm

Tekstveld

Breedte tekstveld	27 mm
Hoogte tekstveld	15 mm

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------	-----------------------------

EMLP-AL (27X15) - Apparatencodering



0830508

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830508>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

0830508

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830508>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl