

EML-RM (25,4X12,7)RL-T - Etiket, kan verwijderd worden



0830546

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830546>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Etiket, kan verwijderd worden, rol, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 10000, hoogte tekstveld: 12,7 mm, breedte tekstveld: 25,4 mm

Uw voordelen

- Het EML-RM-etiket is geschikt voor tijdelijke codering
- Het etiket hecht goed en betrouwbaar, maar is ook weer eenvoudig te verwijderen zonder plakresten achter te laten. Eenmaal verwijderd is dit etiket niet opnieuw te gebruiken
- In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
- De materialen EML-RM ... hebben een UL-toelating
- Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EML-RM ...-materiaal individueel volgens uw wensen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0830546
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BG2411
Productcode	BG2411
GTIN	4046356720588
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	858 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	858 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	DE

EML-RM (25,4X12,7)RL-T - Etiket, kan verwijderd worden



0830546

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830546>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Apparaten codering
Producteigenschap	verwijderbaar

codering

Aantal afzonderlijke schildjes	10000
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	1
Identificatietechnologie	Thermische overdracht voor rollen

Montage

montagetechniek	plakken
-----------------	---------

Materiaal

Kleur	wit (RAL 9010)
materiaal	polyester
toevoegingen	siliconen- en halogeen vrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

controle met betrekking tot lakoplossende middelen

Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit)	VW PV 3.10.7:2005-02
resultaat	Test doorstaan

controle met betrekking tot lakoplossende middelen

Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit)	VDMA 24364:2018-05
resultaat	Test doorstaan

Krastest voor het bepalen van de krasvastheid

testspecificatie	DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (overeenkomstig)
eis	≥ 5 N
resultaat	Test doorstaan

Plakband test

testspecificatie	DIN EN ISO 2409:2013 (overeenkomstig)
resultaat	Test doorstaan

UV-bestendigheid

testspecificatie	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig)
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h
Procedure	Kunstmatige bestraling met xenonbooglamp

temperatuurbestendigheid

testspecificatie	ANSI/UL 969-2018:03 (overeenkomstig)
testduur	240 h

EML-RM (25,4X12,7)RL-T - Etiket, kan verwijderd worden



0830546

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830546>

Rating 150 °C (180 °C)	Test doorstaan
------------------------	----------------

wisbestendigheid van de opschriften

testspecificatie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Test doorstaan
n-hexaan [CAS No. 110-54-3]	Test doorstaan
Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1]	Test doorstaan
Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Test doorstaan
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Test doorstaan

Bestendigheid tegen chemicaliën, oliën en brandstoffen

testspecificatie	ISO 175:2010 (overeenkomstig)
testduur	168 h
Zeewater (350 g/l) [CAS No. -]	Test doorstaan
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Test doorstaan
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Test doorstaan
IRM 901	Test doorstaan
IRM 902	Test doorstaan
IRM 903	Test doorstaan

Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

testspecificatie	DIN 50018:2013-05
resultaat	Test doorstaan
klimaattrede	AHT 1,0 S
cycli	2

zoutneveltest

testspecificatie	DIN EN 60068-2-11:2000-02
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 120 °C
omgevingstemperatuur (montage)	> 15 °C
Aanbevolen opslagvereisten	23 °C / 50 % relatieve luchtvochtigheid. Opslag in polyzakjes tot aan het moment van verwerking wordt aanbevolen.
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen)
Opslagstabiliteit	2 jaar

EML-RM (25,4X12,7)RL-T - Etiket, kan verwijderd worden



0830546

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830546>

Afmetingen

Breedte	25,4 mm
lengte	12,7 mm

Tekstveld

Breedte tekstveld	25,4 mm
Hoogte tekstveld	12,7 mm

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------	-----------------------------

Opmerking

Algemeen	Dit materiaal kan door de rolprinter THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0 alleen met een externe rolhouder worden verwerkt.
----------	---

EML-RM (25,4X12,7)RL-T - Etiket, kan verwijderd worden



0830546

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830546>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

EML-RM (25,4X12,7)RL-T - Etiket, kan verwijderd worden



0830546

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830546>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl