

EML-HA (20X20)R SR - Etiket voor ruwe oppervlakken



0830613

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830613>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Etiket voor ruwe oppervlakken, rol, zilver, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E. 300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 2500

Uw voordelen

- De zelfklevende apparatencoderingen EML-HA ... zijn geschikt voor de codering van diverse bedrijfsmiddelen in de besturings-, installatie- en schakelkastbouw
- De EML-HA is voorzien van een speciale kleefstof met een bijzonder hoge kleefkracht. Het plakken op ruwe, gestructureerde en laagenergetische oppervlakken is mogelijk
- In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
- De materialen EML-HA ... hebben een UL-toelating
- Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EML-HA ...-etiketten individueel volgens uw wensen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0830613
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Productcode	BG2411
GTIN	4046356719674
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	370 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	370 g
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Apparaten codering
codering	
Aantal afzonderlijke schildjes	2500
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	4
Identificatietechnologie	Thermische overdracht voor rollen

Montage

montagetechniek	plakken
-----------------	---------

Materiaal

RoHS-conform	ja
Sterkte folie	56 µm
Sterkte kleefstof	65 µm
Kleur	zilver
materiaal	polyester
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

controle met betrekking tot lakoplossende middelen

Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit)	VW PV 3.10.7:2005-02
resultaat	Test doorstaan

UV-bestendigheid

testspecificatie	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig)
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h

wisbestendigheid van de opschriften

testspecificatie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Test doorstaan
n-hexaan [CAS No. 110-54-3]	Test doorstaan
Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1]	Test doorstaan

Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

testspecificatie	DIN 50018:2013-05
resultaat	Test doorstaan
klimaatrede	AHT 1,0 S
cycli	2

EML-HA (20X20)R SR - Etiket voor ruwe oppervlakken



0830613

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830613>

zoutneveltest

testspecificatie	DIN EN 60068-2-11:2000-02
resultaat	Test doorstaan

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 105 °C
omgevingstemperatuur (montage)	> 5 °C
Aanbevolen opslagvereisten	23 °C / 50 % relatieve luchtvochtigheid. Een droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen.
Opslagstabiliteit	2 jaar

Afmetingen

Breedte	20 mm
lengte	20 mm

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------	-----------------------------

EML-HA (20X20)R SR - Etiket voor ruwe oppervlakken



0830613

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830613>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl