

EMT (50X26)R - Insteekschild

0800052

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800052>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Insteekschild, voor het coderen van Siemens-besturingen ET 200S, rol, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montage techniek: inschuiven, Aantal afzonderlijke schildjes : 500, hoogte tekstveld: 26 mm, breedte tekstveld: 50 mm

Uw voordelen

- EMT (50x26)R, wit insteekschild, voor de codering van Siemens-besturingen ET 200S
- Dankzij de speciale vorm blijven de EMT (50x26)R-insteekschilden na het inschuiven goed zitten in de geleider van de Siemens-besturing
- Snelle en voordelige codering met de THERMOMARK ...-rolprinters van Phoenix Contact
- In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
- Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EMT ...-schildjes individueel volgens uw wensen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0800052
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BG2411
Productcode	BG2411
GTIN	4046356545464
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	360,6 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	360,6 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

toepassingsbereik	SIEMENS: besturing ET 200S
Besturingstype	voor het coderen van Siemens-besturingen ET 200S

codering

Aantal afzonderlijke schildjes	500
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	2
Identificatietechnologie	Thermische overdracht voor rollen

Montage

montagetechniek	inschuiven
-----------------	------------

Materiaal

Sterkte folie	175 µm
Kleur	wit (RAL 9010)
materiaal	polyester
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 120 °C
Aanbevolen opslagvereisten	23 °C / 50 % relatieve luchtvochtigheid. Een droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen.
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 %
Opslagstabiliteit	2 jaar

Afmetingen

Breedte	50 mm
Hoogte	25,6 mm
diepte	0,125 mm

Tekstveld

Breedte tekstveld	50 mm
Hoogte tekstveld	26 mm

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------	-----------------------------

EMT (50X26)R - Insteekschild

0800052

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800052>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281106
ECLASS-15.0	27281106

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

EMT (50X26)R - Insteekschild

0800052

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800052>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl