

EML-HA (85X32)R SR - Etiket voor ruwe oppervlakken



0830621

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830621>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Etiket voor ruwe oppervlakken, rol, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 1000, hoogte tekstveld: 32 mm, breedte tekstveld: 85 mm

Uw voordelen

- De zelfklevende apparatencoderingen EML-HA ... zijn geschikt voor de codering van diverse bedrijfsmiddelen in de besturings-, installatie- en schakelkastbouw
- De EML-HA is voorzien van een speciale kleefstof met een bijzonder hoge kleefkracht. Het plakken op ruwe, gestructureerde en laagenergetische oppervlakken is mogelijk
- In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
- De materialen EML-HA ... hebben een UL-toelating
- Coderingservice: Phoenix Contact codeert alle EML-HA ...-etiketten individueel volgens uw wensen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0830621
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BG2411
Productcode	BG2411
GTIN	4046356719759
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	712,8 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	704,4 g
Douanetariefnnummer	39269097
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Apparaten coderingen
Producteigenschap	sterk klevend

codering

Aantal afzonderlijke schildjes	1000
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	1
Identificatietechnologie	Thermotransfer

Afmetingen

Breedte	85,00 mm
Hoogte	32,00 mm
diepte	0,11 mm

Tekstveld

Breedte tekstveld	85 mm
Hoogte tekstveld	32 mm

Materiaal

RoHS-conform	ja
Sterkte folie	56 µm
Sterkte kleefstof	65 µm
Kleur	zilverkleurig
materiaal	polyester
materiaal basiselement	polyester
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 105 °C
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 %

controle met betrekking tot lakoplossende middelen

Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit)	VW PV 3.10.7:2005-02
resultaat	Test doorstaan

UV-bestendigheid

testspecificatie	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conform)
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h

wisbestendigheid van de opschriften

testspecificatie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen)
Isopropanol (99 %) [67-63-0]	Test doorstaan
n-hexaan [CAS No. 110-54-3]	Test doorstaan
Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1]	Test doorstaan

Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

testspecificatie	DIN EN ISO 22479:2022-08
resultaat	Test doorstaan
Procedure	Methode B
cycli	2

zoutneveltest

testspecificatie	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
resultaat	Test doorstaan

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------	-----------------------------

Montage

montagetechniek	plakken
-----------------	---------

EML-HA (85X32)R SR - Etiket voor ruwe oppervlakken



0830621

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830621>

Toelatingen

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830621>



CSA

Toelatings-ID: 70191766



cULus Recognized

Toelatings-ID: MH48542

EML-HA (85X32)R SR - Etiket voor ruwe oppervlakken



0830621

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830621>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

EML-HA (85X32)R SR - Etiket voor ruwe oppervlakken



0830621

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830621>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl