

WML-FLAG 6 (30X10)R - Kabelmarkeervlaggetjes



0830712

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830712>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Kabelmarkeervlaggetjes, rol, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: plakken, kabeldiameter: ≤ 6 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 2500, hoogte tekstveld: 10 mm, breedte tekstveld: 30 mm

Uw voordelen

- Zelfklevende adercodering als vlaggetje
- Hoogwaardig coderingsresultaat gegenereerd door de thermische printer
- Bestand tegen oplosmiddelen
- Aan beide zijden te bedrukken

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0830712
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BG2211
Productcode	BG2211
GTIN	4046356724562
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	672 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	666,5 g
Douanetariefnummer	39199080
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Adercodering
codering	
Aantal afzonderlijke schildjes	2500
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	1
Identificatietechnologie	Thermische overdracht voor rollen

Afmetingen

Breedte	30 mm
Hoogte	20 mm
diepte	0,1 mm

Buitenafmeting

buitendiameter	0,5 mm ... 6 mm
----------------	-----------------

Tekstveld

Breedte tekstveld	30 mm
Hoogte tekstveld	10 mm

Materiaal

Kleur	wit (RAL 9010)
materiaal	polyolefine
materiaal basiselement	vinylfilm
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	≤ 6,00 mm
	6 mm

Omgevings- en levensduuromstandigheden

UV-bestendigheid

testspecificatie	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig)
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h

wisbestendigheid van de opschriften

testspecificatie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Test doorstaan

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 60 °C
--------------------------------	------------------

WML-FLAG 6 (30X10)R - Kabelmarkeervlaggetjes



0830712

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830712>

Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 %

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------	-----------------------------

Montage

montagetechniek	plakken
-----------------	---------

WML-FLAG 6 (30X10)R - Kabelmarkeervlaggetjes



0830712

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830712>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
ECLASS-15.0	27281102

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated(CAS-nr.: Niet van toepassing)
SCIP	f55eadac-8f62-4a4e-966c-f5d74248d8f1

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl