

# WMS 2,4 (60X4)RL - Crimpslang

0800383

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800383>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Crimpslang, rol, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, kabeldiameterbereik: 0,8 ... 2,4 mm, niet geperforeerd, montagetechniek: opschuiven, Aantal afzonderlijke schildjes : 1000, hoogte tekstveld: 4 mm, breedte tekstveld: 60 mm

## Productbeschrijving

De voorgeconfectioneerde crimpslangen van de productfamilie WMS..., bieden door het ladder-stijl-formaat een goed overzicht en zijn snel inzetbaar. Na het druk- en applicatieproces kunnen de gemarkeerde crimpslangen door handmatige warmte-inwerking optioneel worden gekrompen en zo op de kabel/ader worden bevestigd.

## Uw voordelen

- Permanente en onverliesbare codering van afzonderlijke aders, aders, kabels, pneumatische slangen en andere cilindervormige lichamen
- Ladder-Style-uitvoering: voor een goed overzicht en snel gebruik zijn de slangen voorgeconfectioneerd in afsnijlengtes: 15 mm, 30 mm of 60 mm
- Optioneel te crimpen door een willekeurig handmatige warmteproces om de positie te fixeren
- Grote afdekking van doorsneden door een crimpverhouding van 3:1
- Wereldwijd verspreid en beproefd in schakelkast- en machinebouw, in de olie- en gasindustrie en in de spoorweginindustrie

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 0800383       |
| Verpakkingseenheid                      | 1 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks       |
| Verkoopcode                             | BG2216        |
| Productcode                             | BG2216        |
| GTIN                                    | 4046356626507 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 487,4 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 33,33 g       |
| Douanetariefnummer                      | 39173200      |
| Land van herkomst                       | CN            |

# WMS 2,4 (60X4)RL - Crimp slang

0800383

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800383>



## Technische gegevens

### Opmerking

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Dit materiaal kan door de rollenprinters THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) alleen buiten de printer via de geïntegreerde materiaaldispenserverpakking worden verwerkt.                                                                                                                        |
| Aanwijzing over het materiaal              | <p>De vermelde minimale aderdiameter van de crimp slang heeft betrekking op het gebruik als markeringsmateriaal en garandeert geen isolatie-eigenschappen in gekrompen toestand.</p> <p>Afhankelijk van de verwerkte materiaalbatch, evenals de opslag- en verwerkingsomstandigheden, kan de aderdoorsnede die maximaal kan worden ingevoerd, kleiner zijn.</p> |

### Artikeleigenschappen

|                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Producttype                              | Crimp slang                       |
| codering                                 |                                   |
| Aantal afzonderlijke schildjes           | 1000                              |
| Aantal afzonderlijke schildjes per regel | 1                                 |
| Identificatietechnologie                 | Thermische overdracht voor rollen |

### Afmetingen

|         |        |
|---------|--------|
| Breedte | 60 mm  |
| Hoogte  | 4,9 mm |

### Materiaal

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Kleur                  | wit (RAL 9010) |
| materiaal              | polyolefine    |
| materiaal basiselement | polyolefine    |
| krimpverhouding        | 3:1            |
| toevoegingen           | halogeenvrij   |
| krimptemperatuur       | > 85 °C        |

### Kabel/leiding

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| kabelbuitendiameter | 0,8 mm ... 2,4 mm |
|---------------------|-------------------|

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

controle met betrekking tot lakoplossende middelen

|                                                           |                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| resultaat                                                 | Test doorstaan          |

controle met betrekking tot lakoplossende middelen

|                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| resultaat                                                 | Test doorstaan       |

# WMS 2,4 (60X4)RL - Crimp slang

0800383

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800383>



|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| testspecificatie | DIN EN ISO 1518-1:2023 (conform) |
| eis              | $\geq 5$ N                       |
| resultaat        | Test doorstaan                   |

## Plakband test

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| testspecificatie | DIN EN ISO 2409:2020-12 (conform) |
| resultaat        | Test doorstaan                    |

## UV-bestendigheid

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conform)      |
| resultaat        | Test doorstaan                           |
| testduur         | 96 h                                     |
| Procedure        | Kunstmatige bestraling met xenonbooglamp |

## temperatuurbestendigheid

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| testspecificatie       | ANSI/UL 969-2018:03 (overeenkomstig) |
| testduur               | 240 h                                |
| Rating 125 °C (150 °C) | Test doorstaan                       |

## wisbestendigheid van de opschriften

|                                                  |                                                                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| testspecificatie                                 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03<br>DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen) |
| Isopropanol<br>[CAS No. 67-63-0]                 | Test doorstaan                                                                         |
| n-hexaan<br>[CAS No. 110-54-3]                   | Test doorstaan                                                                         |
| Water + wasbenzine<br>[CAS No. 64742-82-1]       | Test doorstaan                                                                         |
| Sodiumhydroxide 0.1 mol/l<br>[CAS No. 1310-73-2] | Test doorstaan                                                                         |
| Ethanol (99 %)<br>[CAS No. 64-17-5]              | Test doorstaan                                                                         |
| Aceton (99 %)<br>[CAS No. 67-64-1]               | Test doorstaan                                                                         |

## Bestendigheid tegen chemicaliën, oliën en brandstoffen

|                                                  |                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| testspecificatie                                 | ISO 175:2010 (overeenkomstig) |
| testduur                                         | 168 h                         |
| Sodiumhydroxide 0.1 mol/l<br>[CAS No. 1310-73-2] | Test doorstaan                |
| Zeewater (350 g/l)<br>[CAS No. - ]               | Test doorstaan                |
| Ethanol (99 %)<br>[CAS No. 64-17-5]              | Test doorstaan                |
| Aceton (99 %)<br>[CAS No. 67-64-1]               | Test doorstaan                |
| Methylethylketon (MEK)<br>[CAS No. 78-93-3]      | Test doorstaan                |
| Benzine<br>[CAS No. 64742-49-0]                  | Test doorstaan                |

# WMS 2,4 (60X4)RL - Crimp slang



0800383

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800383>

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Diesel<br>[CAS No. 68476-34-6] | Test doorstaan |
| IRM 901                        | Test doorstaan |
| IRM 902                        | Test doorstaan |
| IRM 903                        | Test doorstaan |

## Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| testspecificatie | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| resultaat        | Test doorstaan           |
| Procedure        | Methode B                |
| cycli            | 2                        |

## zoutneveltest

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| testspecificatie | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| resultaat        | Test doorstaan                                |
| testduur         | 96 h                                          |

## Omgevingsomstandigheden

|                                                    |                                                                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf)                     | -55 °C ... 125 °C                                                          |
| Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C                                                                      |
| Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)     | 50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen) |
| Opslagstabiliteit                                  | 5 jaar                                                                     |

## Normen en bepalingen

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| wisvastheid | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------|-----------------------------|

## Montage

|                 |            |
|-----------------|------------|
| montagetechniek | opschuiven |
|-----------------|------------|

# WMS 2,4 (60X4)RL - Crimpslang

0800383

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800383>



## Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800383>



**CSA**

Toelatings-ID: 252259



**cULus Recognized**

Toelatings-ID: E310982\_Vol2\_Sec1

# WMS 2,4 (60X4)RL - Crimpslang

0800383

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800383>



## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001530 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# WMS 2,4 (60X4)RL - Crimp slang

0800383

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800383>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)