

# UCT6M-TM 5 - Codering voor klemmen



0830756

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830756>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Codering voor klemmen, Voor het markeren van ABB-klemmen van de SNK-serie, mat, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, montagetechniek: vergrendelen, voor klemmen met een breedte van: 5,2 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 60, hoogte tekstveld: 11,3 mm, breedte tekstveld: 4,17 mm

## Uw voordelen

- UniCard-codering voor klemmen met een vlakke coderingsuitsparing van andere fabrikanten (ABB)
- De meerdelige coderingsstroken kunnen eenvoudig worden gemonteerd en indien gewenst van elkaar worden gescheiden

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 0830756       |
| Verpakkingseenheid                      | 10 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 10 Stuks      |
| Verkoopcode                             | BG2118        |
| Productcode                             | BG2118        |
| GTIN                                    | 4046356745628 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 12,57 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 12,57 g       |
| Douanetariefnnummer                     | 39269097      |
| Land van herkomst                       | PL            |

# UCT6M-TM 5 - Codering voor klemmen



0830756

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830756>

## Technische gegevens

### Opmerking

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| Algemeen | codeerbaar met thermische printer |
|----------|-----------------------------------|

### Artikeleigenschappen

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| toepassingsbereik | Aansluitklemmen: ABB-serie SNK |
| Rastermaat        | 5,2 mm                         |

### codering

|                                          |                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Aantal afzonderlijke schildjes           | 60                                           |
| Aantal afzonderlijke schildjes per regel | 12                                           |
| Identificatietechnologie                 | Thermische overdracht voor matten en kaarten |

### Afmetingen

|            |          |
|------------|----------|
| Breedte    | 4,77 mm  |
| Hoogte     | 11,94 mm |
| diepte     | 2,75 mm  |
| Rastermaat | 5,2 mm   |

### Tekstveld

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Breedte tekstveld | 4,17 mm |
| Hoogte tekstveld  | 11,3 mm |

### Materiaal

|                                                           |                                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Kleur                                                     | wit (RAL 9010)                       |
| materiaal                                                 | PC                                   |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94                        | V0                                   |
| materiaal basiselement                                    | PC                                   |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3                          |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3                          |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3                          |
| toevoegingen                                              | siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                                    |                                                                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf)                     | -40 °C ... 100 °C                                                          |
| Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C                                                                      |
| Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)     | 50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen) |
| Opslagstabiliteit                                  | 2 jaar                                                                     |

### Normen en bepalingen

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| wisvastheid | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------|-----------------------------|

# UCT6M-TM 5 - Codering voor klemmen



0830756

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830756>

## Normen

|                     |            |
|---------------------|------------|
| normen / bepalingen | EN 45545-2 |
|---------------------|------------|

## Montage

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| montagetechniek | vergrendelen |
|-----------------|--------------|

# UCT6M-TM 5 - Codering voor klemmen



0830756

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830756>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000761 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# UCT6M-TM 5 - Codering voor klemmen



0830756

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830756>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)