

PVB 5 - Aansluitklem

0870052

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0870052>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Aansluitklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 30 A, aantal aansluitingen: 10, aantal polen: 1, aansluitmethode: Vlakstekeraansluiting, 1e etage, doorsnede: 0,5 mm² - 6 mm², montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0870052
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Productcode	BE511X
GTIN	4017918240769
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	52,81 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	52,81 g
Land van herkomst	PL

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Aansluitklem
aantal polen	1
Aantal Aansluitingen	10
Aantal rijen	1

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	3

Elektrische eigenschappen

test-stootspanning	8 kV
--------------------	------

aansluitgegevens

Aantal aansluitingen per etage	10
--------------------------------	----

1e etage

Vlakstekeraansluiting	6,3/2,8 x 0,8 mm
Aderdoorsnede massief	0,5 mm ² ... 6 mm ²
Aderdoorsnede AWG	20 ... 10 (omgezet naar IEC)
Aderdoorsnede soepel	0,5 mm ² ... 6 mm ²
aderdoorsnede soepel [AWG]	20 ... 10 (omgezet naar IEC)
Nominale stroom	30 A (stroomindicaties voor vlakstekerverbindingen volgens EN 61210 zijn o.a. afhankelijk van grootte, materiaal en isolatie van de vlaksteker en de aderdoorsnede)
belastingsstroom maximaal	30 A (stroomindicaties voor vlakstekerverbindingen volgens EN 61210 zijn o.a. afhankelijk van grootte, materiaal en isolatie van de vlaksteker en de aderdoorsnede)
nominale spanning	800 V (spanningsindicaties voor vlakstekerverbindingen volgens EN 61210 zijn o.a. afhankelijk van grootte, materiaal en isolatie van de vlaksteker en de aderdoorsnede)

Afmetingen

Breedte	35,6 mm
---------	---------

Materiaal

Kleur	grijs
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
isolatiemateriaalgroep	I
Isolatiemateriaal	PA

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

open zijwand	Nee
--------------	-----

PVB 5 - Aansluitklem

0870052

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0870052>



Montage

montagetechniek	NS 35/7,5
	NS 35/15

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl