

CES-SRG-BK-2ASI-LR - Kabeltule



0801669

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801669>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Kabeltule, klein, aantal kabels: 2, uitvoering: AS-i-kabel (Links Rechts), gedeeld, materiaal: NBR, kleur: zwart, lengte: 29,5 mm, breedte: 19,5 mm, hoogte: 17 mm

Productbeschrijving

Gedeelde wartels voor de opname van twee voorgeconfectioneerde AS-i-kabels (L-L), toepasbaar in CES-afdichtingsframes. In gemonteerde toestand fungeren de wartels ook als trekcontlasting overeenkomstig DIN EN 50262

Commerciële gegevens


Artikelnummer	0801669
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	AF7CCX
Productcode	AF7CCX
GTIN	4046356674751
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	7,78 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	7,78 g
Douanetarifnummer	40169997
Land van herkomst	TW

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Kabelwartel
Aantal kabels	2

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	19,5 mm
Hoogte	17 mm
lengte	29,5 mm

Materiaal

materiaal	NBR
-----------	-----

Kengetallen



afdichtingsbereik	AS-i-kabel
Grootte tule	klein
Uitvoering, Formaat	AS-i-kabel
Uitvoering, Kabeltule	gedeeld

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden	
beschermklasse	IP54
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C (statisch)

Tekeningen

Maatschets



Maatschets

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801669>

DNV

Toelatings-ID: TAE00003VJ

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27144425
ECLASS-15.0	27144425

ETIM

ETIM 9.0	EC000451
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl