

SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - Coderingskaart



0803883

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803883>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Coderingskaart, DIN A4, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Kantoorafdruksystemen, montagetechniek: plakken, voor klemmen met een breedte van: 210 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 3600, hoogte tekstveld: 2,8 mm, breedte tekstveld: 186 mm



Uw voordelen

- Met de SK-coderingsfamilie is het mogelijk producten zonder coderingsuitsparing met zelfklevende coderingsstroken te coderen
- Coderingservice: Phoenix Contact codeert alle SK ...-materiaal individueel volgens uw wensen
- Ideaal voor het coderen van COMBICON-connectoren

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0803883
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BG2114
Productcode	BG2114
GTIN	4017918007775
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	17,23 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	15,77 g
Douanetariefnummer	39199080
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	de afdruk kan per laserprinter verschillen
----------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	klemmencodering niet gecodeerd
Rastermaat	210 mm

codering

Aantal afzonderlijke schildjes	3600
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	72
Aantal coderingsstroken	50
Identificatietechnologie	Kantoorlaserprinter

Afmetingen

Hoogte	2,8 mm
lengte	186 mm
Rastermaat	210 mm

Tekstveld

Breedte tekstveld	186 mm
Hoogte tekstveld	2,8 mm

Materiaal

Sterkte folie	50 µm
Sterkte kleefstof	20 µm
Sticker	Acrylaat
Kleur	wit (RAL 9010)
materiaal	polyester
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

controle met betrekking tot lakoplossende middelen

Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit)	VDMA 24364:2018-05
resultaat	Test doorstaan

Krastest voor het bepalen van de krasvastheid

testspecificatie	DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (overeenkomstig)
eis	≥ 5 N
resultaat	Test doorstaan

Plakband test

testspecificatie	DIN EN ISO 2409:2013 (overeenkomstig)
resultaat	Test doorstaan

0803883

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803883>

UV-bestendigheid

testspecificatie	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig)
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h
Procedure	Kunstmatige bestraling met xenonbooglamp

temperatuurbestendigheid

testspecificatie	ANSI/UL 969-2018:03 (overeenkomstig)
testduur	240 h
Rating 200 °C (230 °C)	Test doorstaan

wisbestendigheid van de opschriften

testspecificatie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Test doorstaan
n-hexaan [CAS No. 110-54-3]	Test doorstaan
Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1]	Test doorstaan
Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Test doorstaan
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Test doorstaan

Bestendigheid tegen chemicaliën, oliën en brandstoffen

testspecificatie	ISO 175:2010 (overeenkomstig)
testduur	168 h
Zeewater (350 g/l) [CAS No. -]	Test doorstaan
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Test doorstaan
IRM 901	Test doorstaan
IRM 902	Test doorstaan
IRM 903	Test doorstaan

Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

testspecificatie	DIN 50018:2013-05
resultaat	Test doorstaan
klimaatgrede	AHT 1,0 S
cycli	2

zoutneveltest

testspecificatie	DIN EN 60068-2-11:2000-02
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h

Omgevingsomstandigheden

0803883

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803883>

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 80 °C
omgevingstemperatuur (montage)	> 0 °C
Aanbevolen opslagvereisten	20 ... 25 °C / 40 ... 50 % relatieve luchtvochtigheid.
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	20 °C ... 25 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	40 % ... 50 %
Opslagstabiliteit	2 jaar

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------	-----------------------------

Montage

montagetechniek	plakken
-----------------	---------

0803883

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803883>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

0803883

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803883>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl