

SK 2,8 WH:REEL - Coderingsstroken



0805205

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0805205>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Coderingsstroken, rol, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 14, hoogte tekstveld: 2,8 mm, breedte tekstveld: 90000 mm

Uw voordelen

- De zelfklevende markeringsstroken van de SK-markeringsfamilie markeren producten zonder schildjesgroef, ideaal voor het markeren van COMBICON-connectoren
- Zackband en vlakke zackband kunnen achteraf met de SK-coderingsfolie worden gemarkeerd
- Snelle en voordelige codering met de THERMOMARK ...-rolprinters van Phoenix Contact
- In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
- Met behulp van de snij-units van de thermische printer is het materiaal eenvoudig op de gewenste lengte af te snijden
- Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle SK ...-materiaal individueel volgens uw wensen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0805205
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BG2111
Productcode	BG2111
GTIN	4017918245139
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1.086,01 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1.086,01 g
Douanetariefnr	39191080
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	Wanneer u SK-rollen met de THERMOMARK ROLL... wilt verwerken, gebruik dan de externe rolhouder THERMOMARK ROLL-ERH
----------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Klemmenmarker
codering	
Aantal afzonderlijke schildjes	14
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	1
Aantal coderingsstroken	14
Identificatietechnologie	Thermische overdracht voor rollen

Afmetingen

Breedte	50,00 mm
Hoogte	2,80 mm
diepte	0,07 mm

Materiaal

Sterkte folie	53 µm
Sterkte kleefstof	20 µm
Sticker	Acrylaat
Kleur	wit (RAL 9010)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
materiaal basiselement	polyester
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

controle met betrekking tot lakoplossende middelen

Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit)	VW PV 3.10.7:2005-02
resultaat	Test doorstaan

UV-bestendigheid

testspecificatie	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig)
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h

wisbestendigheid van de opschriften

testspecificatie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Test doorstaan

SK 2,8 WH:REEL - Coderingsstroken



0805205

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0805205>

n-hexaan [CAS No. 110-54-3]	Test doorstaan
Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1]	Test doorstaan

Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

testspecificatie	DIN 50018:2013-05
resultaat	Test doorstaan
klimaatrede	AHT 1,0 S
cycli	2

zoutneveltest

testspecificatie	DIN EN 60068-2-11:2000-02
resultaat	Test doorstaan

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 150 °C
omgevingstemperatuur (montage)	> 15 °C
Aanbevolen opslagvereisten	23 °C / 50 % relatieve luchtvochtigheid. Opslag in de originele verpakking tot aan het moment van verwerking wordt aanbevolen.
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 %
Opslagstabiliteit	12 maanden

Montage

montagetechniek	plakken
-----------------	---------

SK 2,8 WH:REEL - Coderingsstroken



0805205

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0805205>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

SK 2,8 WH:REEL - Coderingsstroken



0805205

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0805205>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl