

ST 1-SILED 24 - Zekeringssteker

0920384

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0920384>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Zekeringssteker, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 10 A, aansluitmethode: Connectoraansluiting, breedte: 9,9 mm, hoogte: 45,4 mm, kleur: zwart

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0920384
Verpakkingseenheid	50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	50 Stuks
Verkoopcode	BE1Z3X
Productcode	BE1Z3X
GTIN	4017918010218
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	10,209 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	10,209 g
Douanetariefnnummer	85369095
Land van herkomst	PL

ST 1-SILED 24 - Zekeringssteker

0920384

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0920384>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Zekering
-------------	----------

Elektrische eigenschappen

nominale stroom I_N	10 A
zekering	G / 6,3 x 32
spanningsbereik lichtindicatie	15 V ... 30 V

Ingangsgegevens

spanningsbereik lichtindicatie	15 V ... 30 V
--------------------------------	---------------

aansluitgegevens

Nominale stroom	10 A
nominale spanning	400 V (bij een defecte zekering is het volgende stroomcircuit niet spanningsvrij)

Afmetingen

Breedte	9,9 mm
Hoogte	45,4 mm

Materiaal

Kleur	zwart (RAL 9005)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
isolatiemateriaalgroep	CTI 600
Isolatiemateriaal	PA
statische kunststoftoepassing in koude	-60 °C
Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162)	doorstaan
specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662)	doorstaan
rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C)	doorstaan

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-60 °C ... 105 °C (Max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.)
--------------------------------	---

ST 1-SILED 24 - Zekeringssteker



0920384

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0920384>

Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (bediening)	-5 °C ... 70 °C
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	30 % ... 70 %

ST 1-SILED 24 - Zekeringssteker

0920384

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0920384>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0920384>



EAC

Toelatings-ID: RU C-DE.BL08.B.00714

ST 1-SILED 24 - Zekeringssteker

0920384

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0920384>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27250305
ECLASS-15.0	27250305

ETIM

ETIM 9.0	EC002018
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

ST 1-SILED 24 - Zekeringssteker



0920384

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0920384>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl