

# GPE 22X12 WH - Graveermateriaal



0806929

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0806929>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Graveermateriaal, mat, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 60, hoogte tekstveld: 12 mm, breedte tekstveld: 22 mm



## Uw voordelen

- Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle GPE ...-materialen individueel volgens uw wensen
- De plakfolie garandeert ook op ongelijkmatige oppervlakken een groot hechtvermogen
- Tweelaags materiaal
- De coderingsplaat bestaat uit geprefabriceerde, zelfklevende afzonderlijke schildjes
- Te graveren met de P1 ENGRAVING UNIT
- Op eenvoudige wijze te coderen met de CMS-P1-PLOTTER

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 0806929       |
| Verpakkingseenheid                      | 10 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 10 Stuks      |
| Verkoopcode                             | BG2415        |
| Productcode                             | BG2415        |
| GTIN                                    | 4017918145064 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 18,91 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 18,91 g       |
| Douanetariefnummer                      | 39203000      |
| Land van herkomst                       | DE            |

## Technische gegevens

### Opmerking

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Algemeen | codeerbaar met CMS |
|----------|--------------------|

### Artikeleigenschappen

|             |              |
|-------------|--------------|
| Producttype | Gerätemarker |
|-------------|--------------|

#### codering

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Aantal afzonderlijke schildjes           | 60 |
| Aantal afzonderlijke schildjes per regel | 4  |

### Afmetingen

|         |         |
|---------|---------|
| Breedte | 22 mm   |
| Hoogte  | 12 mm   |
| diepte  | 0,85 mm |

### Materiaal

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Sterkte kleefstof | 50 µm                      |
| Sticker           | Acrylaat                   |
| Kleur             | wit (RAL 9010)             |
| materiaal         | TRANSPLY-ABS               |
| toevoegingen      | siliconen- en halogeenvrij |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### UV-bestendigheid

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig) |
| resultaat        | Test doorstaan                             |
| Procedure        | Kunstmatige bestraling met xenonbooglamp   |

#### wisbestendigheid van de opschriften

|                                            |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| testspecificatie                           | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| Isopropanol<br>[CAS No. 67-63-0]           | Test doorstaan                      |
| n-hexaan<br>[CAS No. 110-54-3]             | Test doorstaan                      |
| Water + wasbenzine<br>[CAS No. 64742-82-1] | Test doorstaan                      |

#### Omgevingsomstandigheden

|                                                    |                                                                                               |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf)                     | -20 °C ... 85 °C                                                                              |
| Aanbevolen opslagvereisten                         | 20 °C / 50 % relatieve luchtvochtigheid. Bewaren in de originele verpakking wordt aanbevolen. |
| Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 20 °C                                                                                         |
| Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)     | 50 %                                                                                          |
| Opslagstabiliteit                                  | 12 maanden                                                                                    |

# GPE 22X12 WH - Graveermateriaal



0806929

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0806929>

## Normen en bepalingen

wisvastheid

DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

## Montage

montagetechniek

plakken


# GPE 22X12 WH - Graveermateriaal

0806929

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0806929>



## Tekeningen



# GPE 22X12 WH - Graveermateriaal



0806929

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0806929>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001288 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# GPE 22X12 WH - Graveermateriaal



0806929

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0806929>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)