

ESL 26X6 - Insteekstrook

0808105

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0808105>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Insteekstrook, Vel, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: Kantoorafdruksystemen, CMS-P1-PLOTTER, geperforeerd, montagetechniek: inleggen, Aantal afzonderlijke schildjes : 266, hoogte tekstveld: 6 mm, breedte tekstveld: 26 mm



Uw voordelen

- Het materiaalbestand kan bij de software CLIP PROJECT op de download-pagina - "Software update - Marking" worden gedownload
- Markeringsplaatje voor klemmenstrook-schildjeshouders GBS-ZB/26x6

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0808105
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BG2114
Productcode	BG2114
GTIN	4017918171506
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	14,2 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	13 g
Douanetariefnummer	39206219
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	de afdruk kan per laserprinter verschillen
----------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	klemmencodering niet gecodeerd
toepassingsbereik	Phoenix Contact: markeringsstroken voor klemmenstroken-schildjeshouders GBS-ZB/26x6

codering

Aantal afzonderlijke schildjes	266
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	7

Afmetingen

Breedte	26,7 mm
Hoogte	6,4 mm
diepte	0,15 mm

Tekstveld

Breedte tekstveld	26 mm
Hoogte tekstveld	6 mm

Materiaal

Sterkte folie	135 µm
Kleur	wit (RAL 9010)
materiaal	polyesterfolie
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

controle met betrekking tot lakoplossende middelen

Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit)	VW PV 3.10.7:2005-02
resultaat	Test doorstaan

controle met betrekking tot lakoplossende middelen

Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit)	VDMA 24364:2018-05
resultaat	Test doorstaan

Krastest voor het bepalen van de krasvastheid

testspecificatie	DIN EN ISO 1518-1:2023 (conform)
eis	≥ 5 N
resultaat	Test doorstaan

Plakband test

testspecificatie	DIN EN ISO 2409:2020-12 (conform)
resultaat	Test doorstaan

UV-bestendigheid

testspecificatie	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conform)
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h
Procedure	Kunstmatige bestraling met xenonbooglamp

temperatuurbestendigheid

testspecificatie	ANSI/UL 969-2018:03 (overeenkomstig)
testduur	240 h
Rating 125 °C (150 °C)	Test doorstaan

wisbestendigheid van de opschriften

testspecificatie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Test doorstaan
n-hexaan [CAS No. 110-54-3]	Test doorstaan
Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1]	Test doorstaan
Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Test doorstaan
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Test doorstaan

Bestendigheid tegen chemicaliën, oliën en brandstoffen

testspecificatie	ISO 175:2010 (overeenkomstig)
testduur	168 h
Zeewater (350 g/l) [CAS No. -]	Test doorstaan
Benzine [CAS No. 64742-49-0]	Test doorstaan
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Test doorstaan
IRM 901	Test doorstaan
IRM 902	Test doorstaan
IRM 903	Test doorstaan

Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

testspecificatie	DIN EN ISO 22479:2022-08
resultaat	Test doorstaan
Procedure	Methode B
cycli	2

zoutneveltest

testspecificatie	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h

ESL 26X6 - Insteekstrook



0808105

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0808105>

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 100 °C
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen)

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------	-----------------------------

Montage

montagetechniek	inleggen
-----------------	----------

ESL 26X6 - Insteekstrook

0808105

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0808105>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl