

ST-SILED 60 - Zekeringssteker

0920478

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0920478>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Zekeringssteker, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 6,3 A, aansluitmethode: Connectoraansluiting, breedte: 9,9 mm, hoogte: 45,4 mm, kleur: zwart

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0920478
Verpakkingseenheid	50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	50 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	BE1Z3X
Productcode	BE1Z3X
GTIN	4017918010263
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	9,52 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	8,62 g
Douanetariefnummer	85369095
Land van herkomst	PL

ST-SILED 60 - Zekeringssteker

0920478

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0920478>



Technische gegevens

Opmerking

Aanwijzing voor de bediening	bij een defectezekering is het volgende stroomcircuit niet spanningsvrij
------------------------------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Zekering
-------------	----------

Elektrische eigenschappen

nominale stroom I_N	6,3 A
zekering	G / 5 x 20 / 5 x 25 / 5 x 30
spanningsbereik lichtindicatie	30 V AC ... 60 V AC

Ingangsgegevens

spanningsbereik lichtindicatie	30 V AC ... 60 V AC
--------------------------------	---------------------

aansluitgegevens

Nominale stroom	6,3 A
nominale spanning	400 V

Afmetingen

Breedte	9,9 mm
Hoogte	45,4 mm

Materiaal

Kleur	zwart (RAL 9005)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
isolatiemateriaalgroep	CTI 600
Isolatiemateriaal	PA
statische kunststoftoepassing in koude	-60 °C
Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162)	doorstaan
specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662)	doorstaan
rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C)	doorstaan

Omgevings- en levensduuromstandigheden

ST-SILED 60 - Zekeringssteker

0920478

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0920478>



Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-60 °C ... 105 °C (Max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (bediening)	-5 °C ... 70 °C
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	30 % ... 70 %

ST-SILED 60 - Zekeringssteker

0920478

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0920478>



Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0920478>

	CSA Toelatings-ID: 13631			
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm ²
	300 V	10 A	-	-

	EAC Toelatings-ID: RU C-DE.BL08.B.00714			
---	--	--	--	--

ST-SILED 60 - Zekeringssteker

0920478

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0920478>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27250305
ECLASS-15.0	27250305

ETIM

ETIM 9.0	EC002018
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

ST-SILED 60 - Zekeringssteker

0920478

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0920478>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl