


# ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 251-260 - Zackband



0808671:0251

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0808671:0251>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Zackband vlak, 10-delig, horizontaal bedrukt met de oplopende getallen: 251 ... 260, wit, voor klemmen met een breedte van: 5 mm, montagetechniek: vergrendelen

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 0808671:0251  |
| Verpakkingseenheid                      | 10 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 10 Stuks      |
| Verkoopcode                             | BG2122        |
| Productcode                             | BG2122        |
| GTIN                                    | 4017918860271 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 0,51 g        |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 0,332 g       |
| Douanetarifnummer                       | 49119900      |
| Land van herkomst                       | DE            |

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Producttype | klemmencodering gecodeerd |
| Rastermaat  | 5 mm                      |

#### codering

|        |             |
|--------|-------------|
| opdruk | 251 ... 260 |
|--------|-------------|

### Montage

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| montagetechniek | vergrendelen |
|-----------------|--------------|

### Materiaal

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Kleur                              | wit (RAL 9010)             |
| materiaal                          | PA                         |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2                         |
| toevoegingen                       | siliconen- en halogeenvrij |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### controle met betrekking tot lakoplossende middelen

|                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| resultaat                                                 | Test doorstaan       |

#### Krasttest voor het bepalen van de krasvastheid

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| testspecificatie | DIN EN ISO 1518-1:2023 (conform) |
| eis              | ≥ 5 N                            |
| resultaat        | Test doorstaan                   |

#### Plakband test

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| testspecificatie | DIN EN ISO 2409:2020-12 (conform) |
| resultaat        | Test doorstaan                    |

#### UV-bestendigheid

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conform)      |
| resultaat        | Test doorstaan                           |
| testduur         | 96 h                                     |
| Procedure        | Kunstmatige bestraling met xenonbooglamp |

#### Temperatuurloggers

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
| resultaat        | Test doorstaan                          |
| Procedure        | Test Bb                                 |
| Duur             | 96 h                                    |
| testtemperatuur  | 120 °C                                  |

#### wisbestendigheid van de opschriften

0808671:0251

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0808671:0251>

|                                            |                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| testspecificatie                           | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03           |
|                                            | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen) |
| Isopropanol<br>[CAS No. 67-63-0]           | Test doorstaan                                 |
| n-hexaan<br>[CAS No. 110-54-3]             | Test doorstaan                                 |
| Water + wasbenzine<br>[CAS No. 64742-82-1] | Test doorstaan                                 |

## Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| testspecificatie | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| resultaat        | Test doorstaan           |
| Procedure        | Methode B                |
| cycli            | 2                        |

## zoutneveltest

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| testspecificatie | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| resultaat        | Test doorstaan                                |
| testduur         | 96 h                                          |

## Omgevingsomstandigheden

|                                                    |                                                                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf)                     | -40 °C ... 100 °C                                                          |
| Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C                                                                      |
| Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)     | 50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen) |
| Opslagstabiliteit                                  | 2 jaar                                                                     |

## Afmetingen

|            |         |
|------------|---------|
| Breedte    | 5,15 mm |
| Hoogte     | 6,4 mm  |
| diepte     | 1,60 mm |
| Rastermaat | 5 mm    |

## Tekstveld

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Breedte tekstveld | 5,15 mm |
| Hoogte tekstveld  | 5,15 mm |

## Normen en bepalingen

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| wisvastheid | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------|-----------------------------|

0808671:0251

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0808671:0251>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000761 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)