

ES/LP-BW - Insteekstrook

1003446

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1003446>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Insteekstrook, Vel, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: Kantoorafdruksystemen, CMS-P1-PLOTTER, geperforeerd, montagetechniek: inschuiven, Aantal afzonderlijke schildjes : 25, hoogte tekstveld: 8 mm, breedte tekstveld: 29 mm

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1003446
Verpakkingseenheid	100 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	100 Stuks
Verkoopcode	BG2312
Productcode	BG2312
GTIN	4017918011857
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1,952 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1,952 g
Douanetariefnummer	48025700
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	de afdruk kan per laserprinter verschillen
----------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	klemmencodering niet gecodeerd
-------------	--------------------------------

codering

Aantal afzonderlijke schildjes	25
--------------------------------	----

Afmetingen

Breedte	29,5 mm
Hoogte	8,35 mm
diepte	0,2 mm

Tekstveld

Breedte tekstveld	29 mm
Hoogte tekstveld	8 mm

Materiaal

Kleur	wit (RAL 9010)
materiaal	karton
materiaal basiselement	Karton

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen)

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN 30646
	DIN VDE 0611-1

Montage

montagetechniek	inschuiven
-----------------	------------

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281106
ECLASS-15.0	27281106

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl