

PML-P100 (D50)R - Verbodsbord

1014225

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1014225>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Verbodsbord, rol, rood/wit, gecodeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: plakken, diameter: 50 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 500, hoogte tekstveld: 50 mm, breedte tekstveld: 50 mm

Uw voordelen

- De met kleuren voorbedrukte PML-P ...-verbodsschildjes zonder symbool zijn te gebruiken voor individuele verbodsteksten
- Het etiket is gemaakt van een zachte, zeer flexibele PVC-folie die zich zeer goed aan ongelijke oppervlakken aanpast
- De verbodsschildjes voldoen aan de internationale norm volgens ISO 7010
- In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
- Markeringsservice: Phoenix Contact markeert alle PLM-P ...-materialen individueel volgens uw wensen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1014225
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BG2611
Productcode	BG2611
GTIN	4046356784771
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	443,5 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	390 g
Douanetariefnummer	39199080
Land van herkomst	DE

PML-P100 (D50)R - Verbodsbord

1014225

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1014225>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Verbodsschildje niet bedrukt
toepassingsbereik	Verbodsborden
	Verbodsmarkering volgens ISO 7010
bouwworm	rond

codering

Aantal afzonderlijke schildjes	500
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	1

Afmetingen

Breedte	50 mm
Hoogte	50 mm
diameter	50,00 mm

Tekstveld

Breedte tekstveld	50 mm
Hoogte tekstveld	50 mm

Materiaal

Sterkte folie	60 µm
Sterkte kleefstof	25 µm
Sticker	Acrylaat
Kleur	rood/wit
materiaal	PVC
toevoegingen	siliconenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 90 °C
omgevingstemperatuur (montage)	> 10 °C
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	22 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 % ... 55 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen)
Opslagstabiliteit	2 jaar

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------	-----------------------------

Montage

montagetechniek	plakken
-----------------	---------

PML-P100 (D50)R - Verbodsbord

1014225

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1014225>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	40200202
ECLASS-15.0	40200202

ETIM

ETIM 9.0	EC001777
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	55121700
-------------	----------

PML-P100 (D50)R - Verbodsbord

1014225

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1014225>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl