

EML (50,8X25,4)RL - Etiket

0816184

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0816184>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Etiket, rol, wit, niet gecodeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 3000, hoogte tekstveld: 25,4 mm, breedte tekstveld: 50,8 mm

Uw voordelen

- De zelfklevende apparatencoderingen EML ... zijn bijzonder geschikt voor de codering van diverse apparaten in de besturings-, installatie- en schakelkastbouw
- In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
- De materialen EML ... hebben een UL-toelating
- Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EM ...-materiaal individueel volgens uw wensen
- Voor een individuele vormgeving is een groot aantal verschillende hulsafmetingen en -kleuren leverbaar

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0816184
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BG2411
Productcode	BG2411
Cataloguspagina	Pagina 326 (C-3-2019)
GTIN	4046356107938
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	878,9 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	859,6 g
Douanetariefnnummer	39269097
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Apparaten codering
codering	
Aantal afzonderlijke schildjes	3000
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	1
Identificatietechnologie	Thermische overdracht voor rollen

Montage

montagetechniek	plakken
-----------------	---------

Materiaal

Sterkte folie	50 µm
Sterkte kleefstof	20 µm
Sticker	Acrylaat
Kleur	wit (RAL 9010)
materiaal	polyester
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

controle met betrekking tot lakoplossende middelen

Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit)	VDMA 24364:2018-05
resultaat	Test doorstaan

controle met betrekking tot lakoplossende middelen

Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit)	VW PV 3.10.7:2005-02
resultaat	Test doorstaan

Krastest voor het bepalen van de krasvastheid

testspecificatie	DIN EN ISO 1518-1:2023 (conform)
eis	≥ 5 N
resultaat	Test doorstaan

Plakband test

testspecificatie	DIN EN ISO 2409:2020-12 (conform)
resultaat	Test doorstaan

UV-bestendigheid

testspecificatie	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conform)
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h
Procedure	Kunstmatige bestraling met xenonbooglamp

temperatuurbestendigheid

EML (50,8X25,4)RL - Etiket

0816184

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0816184>



testspecificatie	ANSI/UL 969-2018:03 (overeenkomstig)
testduur	240 h
Rating 150 °C (180 °C)	Test doorstaan

wisbestendigheid van de opschriften

testspecificatie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Test doorstaan (niet geldig voor 0829542 THERMOMARK-RIBBON 110 GN)
n-hexaan [CAS No. 110-54-3]	Test doorstaan
Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1]	Test doorstaan
Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Test doorstaan
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Test doorstaan

Bestendigheid tegen chemicaliën, oliën en brandstoffen

testspecificatie	ISO 175:2010 (overeenkomstig)
testduur	168 h
Zeewater (350 g/l) [CAS No. -]	Test doorstaan
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Test doorstaan
IRM 901	Test doorstaan
IRM 902	Test doorstaan
IRM 903	Test doorstaan

Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

testspecificatie	DIN EN ISO 22479:2022-08
resultaat	Test doorstaan
Procedure	Methode B
cycli	2

zoutneveltest

testspecificatie	DIN EN 60068-2-11:2000-02
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 150 °C
omgevingstemperatuur (montage)	> 5 °C
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen)
Opslagstabiliteit	2 jaar

Afmetingen

EML (50,8X25,4)RL - Etiket

0816184

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0816184>



Breedte	50,8 mm
Hoogte	25,4 mm
diepte	0,08 mm

Tekstveld

Breedte tekstveld	50,8 mm
Hoogte tekstveld	25,4 mm

Opmerking

Algemeen	Dit materiaal kan door de rolprinter THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0 alleen met een externe rolhouder worden verwerkt.
----------	---

EML (50,8X25,4)RL - Etiket

0816184

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0816184>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0816184>



CSA

Toelatings-ID: 70191766



cULus Recognized

Toelatings-ID: MH48542

EML (50,8X25,4)RL - Etiket

0816184

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0816184>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

EML (50,8X25,4)RL - Etiket

0816184

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0816184>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl