

PML-T101 (52X560)R - Leidingcodering



1014230

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1014230>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Leidingcodering, rol, groen, voorbedrukt, codeerbaar met: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, montage techniek: plakken, diameter: 0 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 250



Uw voordelen

- Externe rolhouder, voor de THERMOMARK ROLL, voor rolbuitendiameters tot 500 mm
- Leidingcoderingen om te plakken, niet gecodeerd
- Toepassing binnen en buiten mogelijk
- Codering van leidingen volgens DIN 2403
- In combinatie met de PML-GHS-schildjes voor gevaarlijke stoffen is een codering overeenkomstig de verordening voor gevaarlijke stoffen (GefStoffV) mogelijk
- Hoge kleefkracht
- Door de fijn-geperforeerde pijlpunten is de niet-benodigde punt eenvoudig te verwijderen
- Hoge temperatuurbestendigheid
- Groep 1 (water)

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1014230
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BG2611
Productcode	BG2611
GTIN	4046356784269
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1.686 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1.686 g
Douanetariefnummer	39199080
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	Dit artikel kan alleen met de THERMOMARK ROLL X1 of een externe rolhouder worden gebruikt!
----------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Installatiecodering
toepassingsbereik	Buisleidingschildjes
	Leidingmarkering volgens DIN 2403
bouwworm	rechthoek

codering

Aantal afzonderlijke schildjes	250
--------------------------------	-----

Afmetingen

Breedte	560 mm
Hoogte	52 mm
lengte	52 mm
diameter	0,00 mm

Materiaal

RoHS-conform	ja
Sterkte folie	50 µm
Sticker	Acrylaat
Kleur	groen (RAL 6021)
materiaal	polyester

Omgevings- en levensduuromstandigheden

UV-bestendigheid

testspecificatie	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig)
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h
Procedure	Kunstmatige bestraling met xenonbooglamp

wisbestendigheid van de opschriften

testspecificatie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Test doorstaan
n-hexaan [CAS No. 110-54-3]	Test doorstaan
Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1]	Test doorstaan

Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

PML-T101 (52X560)R - Leidingcodering



1014230

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1014230>

testspecificatie	DIN 50018:2013-05
resultaat	Test doorstaan
klimaattrede	AHT 1,0 S
cycli	2

zoutneveltest

testspecificatie	DIN EN 60068-2-11:2000-02
resultaat	Test doorstaan

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 150 °C
Aanbevolen opslagvereisten	23 °C / 50 % relatieve luchtvochtigheid. Een droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen.
Opslagstabiliteit	2 jaar

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------	-----------------------------

Montage

montagetechniek	plakken
-----------------	---------

PML-T101 (52X560)R - Leidingcodering

1014230

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1014230>



Classificaties

ETIM

ETIM 8.0	EC001777
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	55121700
-------------	----------

PML-T101 (52X560)R - Leidingcodering



1014230

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1014230>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl