

PML-T103 (26X280)R - Leidingcodering



1014233

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1014233>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Leidingcodering, rol, grijs, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2: voorbedrukt, montagetechniek: plakken, diameter: 0 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 250, hoogte tekstveld: 26 mm, breedte tekstveld: 280 mm

Uw voordelen

- Leidingcoderingen om te plakken, niet gecodeerd
- Toepassing binnen en buiten mogelijk
- Codering van leidingen volgens DIN 2403
- In combinatie met de PML-GHS-schildjes voor gevaarlijke stoffen is een codering overeenkomstig de verordening voor gevaarlijke stoffen (GefStoffV) mogelijk
- Hoge kleefkracht
- Door de fijn-geperforeerde pijlpunten is de niet-benodigde punt eenvoudig te verwijderen
- Hoge temperatuurbestendigheid
- Groep 3 (lucht)

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1014233
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BG2611
Productcode	BG2611
GTIN	4046356784290
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	500,4 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	546 g
Douanetariefnummer	39199080
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Installatiemarkers
toepassingsbereik	Buisleidingschildjes
	Leidingmarkering volgens DIN 2403
bouwworm	rechthoek

codering

Aantal afzonderlijke schildjes	250
opdruk	voorbedrukt

Afmetingen

Breedte	280,00 mm
Hoogte	26,00 mm
diepte	0,08 mm

Materiaal

RoHS-conform	ja
Sterkte folie	50 µm
Sticker	Acrylaat
Kleur	grijs (RAL 7042)
materiaal basiselement	polyester

Omgevings- en levensduuromstandigheden

UV-bestendigheid

testspecificatie	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig)
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h
Procedure	Kunstmatige bestraling met xenonbooglamp

wisbestendigheid van de opschriften

testspecificatie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Test doorstaan
n-hexaan [CAS No. 110-54-3]	Test doorstaan
Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1]	Test doorstaan

Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

testspecificatie	DIN 50018:2013-05
resultaat	Test doorstaan
klimaattrede	AHT 1,0 S

PML-T103 (26X280)R - Leidingcodering



1014233

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1014233>

cycli	2
-------	---

zoutneveltest

testspecificatie	DIN EN 60068-2-11:2000-02
resultaat	Test doorstaan

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 150 °C
Aanbevolen opslagvereisten	23 °C / 50 % relatieve luchtvochtigheid. Een droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen.
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 %
Opslagstabiliteit	2 jaar

Montage

montagetechniek	plakken
-----------------	---------

PML-T103 (26X280)R - Leidingcodering



1014233

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1014233>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	40200202
ECLASS-15.0	40200202

ETIM

ETIM 9.0	EC001777
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	55121700
-------------	----------

PML-T103 (26X280)R - Leidingcodering



1014233

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1014233>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl