

US-EMLF (104X70) BU - Etiket

1014296

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1014296>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Etiket, kaart, blauw, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 2, hoogte tekstveld: 70 mm, breedte tekstveld: 104 mm



Uw voordelen

- Combischildjes om te plakken
- Toepassing binnen en buiten mogelijk
- De coderingen voldoen aan de internationale norm volgens ISO 7010
- Hoge kleefkracht
- In combinatie met de hoogwaardige druklinten ontstaat een duurzame codering, ook voor ruwe omgevingen
- De voorgestane coderingen kunnen eenvoudig van elkaar worden gescheiden

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1014296
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BG2419
Productcode	BG2419
GTIN	4046356786683
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	6,17 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	5,04 g
Douanetariefnummer	39199080
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Apparaten codering
toepassingsbereik	Combischildjes
bouwworm	rechthoek

codering

Aantal afzonderlijke schildjes	2
Identificatietechnologie	Thermische overdracht voor matten en kaarten, UV-led-technologie

Montage

montagetechniek	plakken
-----------------	---------

Materiaal

Sterkte folie	60 µm
Sterkte kleefstof	25 µm
Sticker	Acrylaat
Kleur	blauw (RAL 5015)
materiaal	PVC
toevoegingen	siliconenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 60 °C
omgevingstemperatuur (montage)	> 10 °C
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	22 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 % ... 55 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen)
Opslagstabiliteit	2 jaar

Afmetingen

Breedte	104 mm
Hoogte	70 mm
diepte	0,07 mm

Tekstveld

Breedte tekstveld	104 mm
Hoogte tekstveld	70 mm

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------	-----------------------------

US-EMLF (104X70) BU - Etiket

1014296

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1014296>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

US-EMLF (104X70) BU - Etiket

1014296

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1014296>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl