

PMM (EX25)R YE - Magnetisch schildje



1014308

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1014308>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Magnetisch schildje, rol, geel, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: magnetisch, Aantal afzonderlijke schildjes : 1, rollengte: 15 m, hoogte tekstveld: 25 mm, breedte tekstveld: 15000 mm

Uw voordelen

- De magnetische schildjes op rol vormen een individuele en flexibele coderingsoplossing, bijv. voor de codering in magazijnen
- Grote hechtkracht
- De flexibele magneetband hecht ook aan ronde voorwerpen met een radius vanaf 12 mm
- Magneetband met coating van polyesterfolie
- Magnetische schildjes, niet bedrukt

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1014308
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BG2611
Productcode	BG2611
GTIN	4046356786126
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	756,1 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	756,1 g
Douanetariefnummer	39207380
Land van herkomst	DE

PMM (EX25)R YE - Magnetisch schildje



1014308

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1014308>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Installatiemarkers
toepassingsbereik	Magnetische bordjes
	Opslag/logistiek
Producteigenschap	magnetisch

codering

Aantal afzonderlijke schildjes	1
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	1
Identificatietechnologie	Thermische overdracht voor rollen

Afmetingen

Hoogte	25 mm
diepte	0,6 mm
Rollengte	15,00 m

Tekstveld

Breedte tekstveld	15000 mm
Hoogte tekstveld	25 mm

Materiaal

Kleur	geel (RAL 1018)
materiaal	magneetband
coating	Polyesterfolie

Omgevings- en levensduuromstandigheden

UV-bestendigheid

testspecificatie	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig)
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h

wisbestendigheid van de opschriften

testspecificatie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Test doorstaan
n-hexaan [CAS No. 110-54-3]	Test doorstaan
Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1]	Test doorstaan

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-30 °C ... 55 °C
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23 °C

PMM (EX25)R YE - Magnetisch schildje



1014308

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1014308>

Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)
--

50 %

Normen en bepalingen

wisvastheid

DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Montage

montagetechniek

magnetisch

PMM (EX25)R YE - Magnetisch schildje



1014308

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1014308>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281104
ECLASS-15.0	27281104

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

PMM (EX25)R YE - Magnetisch schildje



1014308

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1014308>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl