

UC-TM 8 BU - Codering voor klemmen



0818399

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0818399>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Codering voor klemmen, mat, blauw, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montagetechniek: vergrendelen, voor klemmen met een breedte van: 8,2 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 56, hoogte tekstveld: 10,5 mm, breedte tekstveld: 7,6 mm

Uw voordelen

- De markeringen in de vorm van uniforme matten kunnen eenvoudig en snel met het BLUEMARK-afdruksysteem worden gecodeerd
- De UniCard-coderingsfamilie UC-TM ... biedt markeringen voor producten van Phoenix Contact met hoge schildjesgroeven
- De meerdelige coderingsstroken kunnen eenvoudig worden gemonteerd en indien gewenst van elkaar worden gescheiden
- De coderingen bieden de mogelijkheid voor codering met meerdere regels
- De matten bieden ruimte voor functieteksten
- Markeringsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0818399
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BG2117
Productcode	BG2117
GTIN	4046356135511
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	12,97 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	12,97 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	PL

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Rastermaat	8,2 mm
codering	
Aantal afzonderlijke schildjes	56
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	7
Identificatietechnologie	UV-led-technologie

Afmetingen

Breedte	7,6 mm
Hoogte	10,5 mm
diepte	4,3 mm
Rastermaat	8,2 mm
Tekstveld	
Breedte tekstveld	7,6 mm
Hoogte tekstveld	10,5 mm

Materiaal

Kleur	blauw (RAL 5015)
materiaal	PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 2
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 2
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 2
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden	
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 120 °C
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen)
Opslagstabiliteit	2 jaar

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Normen	
normen / bepalingen	EN 45545-2

Montage

montagetechniek	vergrendelen
-----------------	--------------

UC-TM 8 BU - Codering voor klemmen



0818399

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0818399>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimaatverandering

CO ₂ e kg	0,144 kg CO ₂ e
----------------------	----------------------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl