


UC-WMTBA (60X11) YE - Kabelmarker



0820471

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0820471>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Kabelmarker, mat, geel, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, kabeldiameterbereik: 6 ... 136 mm, montagetechniek: Montage met kabelbinders, kabeldiameter: > 6 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 4, hoogte tekstveld: 11 mm, breedte tekstveld: 60 mm

Uw voordelen

- Die UniCard-coderingsfamilie UC-WMTBA ... biedt coderingen voor de bevestiging met standaard kabelbinders
- De markeringen in de vorm van uniforme matten kunnen eenvoudig en snel met het BLUEMARK-afdruksysteem worden gecodeerd
- Voor ruim markeren van aders en kabels, diameter > 4 mm
- Dankzij de haakse vorm passen de coderingen zich optimaal aan de kabels aan
- De matten bieden ruimte voor functieteksten
- Het formaat zorgt automatisch voor een nauwkeurig gepositioneerde opdruk
- Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0820471
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BG2317
Productcode	BG2317
GTIN	4046356286114
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	9,35 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	9,35 g
Douanetariefnnummer	39269097
Land van herkomst	PL

UC-WMTBA (60X11) YE - Kabelmarker



0820471

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0820471>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	adercodering
codering	
Aantal afzonderlijke schildjes	4
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	1
Identificatietechnologie	UV-led-technologie

Afmetingen

Breedte	60 mm
Hoogte	16,62 mm
diepte	4 mm

Buitenafmeting

buitendiameter	> 6 mm ... 136 mm
----------------	-------------------

Tekstveld

Breedte tekstveld	60 mm
Hoogte tekstveld	11 mm

Materiaal

RoHS-conform	ja
Kleur	geel (RAL 1018)
materiaal	PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	120 °C
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 2
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 2
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 2
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	> 6,00 mm
	6 mm ... 136 mm

Omgevings- en levensduuromstandigheden

controle met betrekking tot lakoplossende middelen

Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit)	VW PV 3.10.7:2005-02
resultaat	Test doorstaan

UV-bestendigheid

testspecificatie	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig)
------------------	--

UC-WMTBA (60X11) YE - Kabelmarker



0820471

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0820471>

resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h

wisbestendigheid van de opschriften

testspecificatie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Test doorstaan
n-hexaan [CAS No. 110-54-3]	Test doorstaan
Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1]	Test doorstaan

Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

testspecificatie	DIN 50018:2013-05
resultaat	Test doorstaan
klimaatrede	AHT 1,0 S
cycli	2

zoutneveltest

testspecificatie	DIN EN 60068-2-11:2000-02
resultaat	Test doorstaan

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 120 °C
Aanbevolen opslagvereisten	23 °C / 50 % relatieve luchtvochtigheid. Een droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen.
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 %

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------	-----------------------------

Normen

normen / bepalingen	EN 45545-2
---------------------	------------

Montage

montagetechniek	Montage met kabelbinders
-----------------	--------------------------

UC-WMTBA (60X11) YE - Kabelmarker



0820471

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0820471>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
ECLASS-15.0	27281102

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

UC-WMTBA (60X11) YE - Kabelmarker



0820471

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0820471>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	0,075 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl