


ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN 13 - Zackband



1050033:0013

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1050033:0013>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Zackband, 10-delig, horizontaal bedrukt met het gelijke getal: 13, wit, voor klemmen met een breedte van: 5,2 mm, montage techniek: vergrendelen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1050033:0013
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BG2122
Productcode	BG2122
GTIN	4017918561734
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1,322 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1,322 g
Douanetariefnnummer	49119900
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	klemmencodering gecodeerd
Rastermaat	5,2 mm

codering

opdruk	13
--------	----

Montage

montagetechniek	vergrendelen
-----------------	--------------

Materiaal

Kleur	wit (RAL 9010)
materiaal	PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

controle met betrekking tot lakoplossende middelen

Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit)	VW PV 3.10.7:2005-02
resultaat	Test doorstaan

Krastest voor het bepalen van de krasvastheid

testspecificatie	DIN EN ISO 1518-1:2023 (conform)
eis	≥ 5 N
resultaat	Test doorstaan

Plakband test

testspecificatie	DIN EN ISO 2409:2020-12 (conform)
resultaat	Test doorstaan

UV-bestendigheid

testspecificatie	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conform)
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h
Procedure	Kunstmatige bestraling met xenonbooglamp

Temperatuurloggers

testspecificatie	DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05
resultaat	Test doorstaan
Procedure	Test Bb
Duur	96 h
testtemperatuur	120 °C

wisbestendigheid van de opschriften

ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN 13 - Zackband



1050033:0013

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1050033:0013>

testspecificatie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Test doorstaan
n-hexaan [CAS No. 110-54-3]	Test doorstaan
Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1]	Test doorstaan

Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

testspecificatie	DIN EN ISO 22479:2022-08
resultaat	Test doorstaan
Procedure	Methode B
cycli	2

zoutneveltest

testspecificatie	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
resultaat	Test doorstaan

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 100 °C
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen)
Opslagstabiliteit	2 jaar

Afmetingen

Breedte	5,15 mm
Hoogte	10,5 mm
diepte	4,20 mm
Rastermaat	5,2 mm

Tekstveld

Breedte tekstveld	5,15 mm
Hoogte tekstveld	10,50 mm

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN 30646 DIN VDE 0611
-------------	---------------------------

ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN 13 - Zackband



1050033:0013

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1050033:0013>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl