

SK 5,0 REEL P7,5 WH CUS - Coderingskaart



0825131

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0825131>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Coderingskaart, bestelbaar: als kaart, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montage techniek: plakken, voor klemmen met een breedte van: 7,5 mm

Uw voordelen

- Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle SK ...-materiaal individueel volgens uw wensen
- Met de SK-coderingsfamilie is het mogelijk producten zonder coderingsuitsparing met zelfklevende coderingsstroken te coderen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0825131
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	BG8113
Productcode	BG8113
GTIN	4046356355124
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,6 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,6 g
Douanetariefnummer	49119900
Land van herkomst	PL

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	klemmencodering gecodeerd
Rastermaat	7,5 mm

codering

Aantal coderingsstroken	10
-------------------------	----

Montage

montagetechniek	plakken
-----------------	---------

Materiaal

Sterkte folie	53 µm
Sterkte kleefstof	20 µm
Sticker	Acrylaat
Kleur	wit (RAL 9010)
materiaal	polyester
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

controle met betrekking tot lakoplossende middelen

Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit)	VW PV 3.10.7:2005-02
resultaat	Test doorstaan

UV-bestendigheid

testspecificatie	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig)
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 150 °C
omgevingstemperatuur (montage)	> 15 °C
Aanbevolen opslagvereisten	23 °C / 50 % relatieve luchtvochtigheid. Opslag in de originele verpakking tot aan het moment van verwerking wordt aanbevolen.
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 %
Opslagstabiliteit	12 maanden

Afmetingen

Hoogte	5 mm
Rastermaat	7,5 mm

Normen en bepalingen

SK 5,0 REEL P7,5 WH CUS - Coderingskaart



0825131

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0825131>



wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------	-----------------------------

Opmerking

bestelinformatie:	codering t/m max 25-polig
-------------------	---------------------------

Tekeningen

schematekening



- ① horizontaal
- ② verticaal

SK 5,0 REEL P7,5 WH CUS - Coderingskaart



0825131

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0825131>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

SK 5,0 REEL P7,5 WH CUS - Coderingskaart



0825131

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0825131>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl