

SD-WMS 10 (CH)R YE:P - Adercoderingshuls



0826255:P

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0826255:P>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Adercoderingshuls, bedrukt met de hoofdletter: P, schrijfvlak: 6,6 x 4,3 mm, geel, montage techniek: over de ader schuiven

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0826255:P
Verpakkingseenheid	250 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	250 Stuks
Verkoopcode	BG2221
Productcode	BG2221
GTIN	4046356425568
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,24 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,156 g
Douanetariefnnummer	49119900
Land van herkomst	SE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	adercodering gecodeerd
uitvoering	Profiel

codering

opdruk	P
--------	---

Montage

montagetechniek	over de ader schuiven
-----------------	-----------------------

Materiaal

kleur	geel
materiaal	polyvinylchloride
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
toevoegingen	siliconen- en cadmiumvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

controle met betrekking tot lakoplossende middelen

Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit)	VDMA 24364-A1-L:2018-05
resultaat	Test doorstaan

Krastest voor het bepalen van de krasvastheid

testspecificatie	DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (overeenkomstig)
eis	≥ 5 N
resultaat	Test doorstaan

Plakband test

testspecificatie	DIN EN ISO 2409:2013 (overeenkomstig)
resultaat	Test doorstaan

UV-bestendigheid

testspecificatie	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig)
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h
Procedure	Kunstmatige bestraling met xenonbooglamp

Temperatuurlogers

testspecificatie	DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05
resultaat	Test doorstaan
Duur	96 h
testtemperatuur	105 °C

temperatuurbestendigheid

testspecificatie	ANSI/UL 969-2018:03 (overeenkomstig)
------------------	--------------------------------------

testduur	240 h
Rating 80 °C (105 °C)	Geslaagd voor test

wisbestendigheid van de opschriften

testspecificatie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Test doorstaan
n-hexaan [CAS No. 110-54-3]	Test doorstaan
Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1]	Test doorstaan
Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Test doorstaan
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Test doorstaan

Bestendigheid tegen chemicaliën, oliën en brandstoffen

testspecificatie	ISO 175:2010 (overeenkomstig)
testduur	168 h
Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Test doorstaan
Zeewater (350 g/l) [CAS No. -]	Test doorstaan
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Test doorstaan
Benzine [CAS No. 64742-49-0]	Test doorstaan
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Test doorstaan
IRM 901	Test doorstaan
IRM 902	Test doorstaan
IRM 903	Test doorstaan

Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

testspecificatie	DIN 50018:2013-05
resultaat	Test doorstaan
klimaatrede	AHT 1,0 S
cycli	2

zoutneveltest

testspecificatie	DIN EN 60068-2-11:2000-02
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-30 °C ... 60 °C
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt

SD-WMS 10 (CH)R YE:P - Adercoderingshuls



0826255:P

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0826255:P>

	aanbevolen)
Opslagstabiliteit	1 jaar

Afmetingen

Breedte	4,2 mm
Hoogte	9,5 mm
lengte	6,60 mm

Buitenafmeting

buitendiameter	4 mm ... 10 mm
----------------	----------------

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------	-----------------------------

0826255:P

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0826255:P>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
ECLASS-11.0	27281102

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl