

SD-WMTB (70X10) - Houder voor adercoderingshuls



0826530

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0826530>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Houder voor adercoderingshuls, zwart, ongemarkeerd, montagetechniek: Montage met kabelbinders, kabeldiameter: > 16 mm, hoogte tekstveld: 10 mm, breedte tekstveld: 70 mm

Uw voordelen

- Kabelcodering voor het coderen van kabels en aders met een grote doorsnede
- De bedrukte losse coderingen worden op de bijbehorende houder geschoven

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0826530
Verpakkingseenheid	100 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	100 Stuks
Verkoopcode	BG231A
Productcode	BG231A
GTIN	4046356414500
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,77 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,751 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	SE

SD-WMTB (70X10) - Houder voor adercoderingshuls



0826530

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0826530>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Coderingshouders
-------------	------------------

Afmetingen

Breedte	10 mm
lengte	70 mm

Buitenafmeting

buitendiameter	> 16 mm ... 136 mm
----------------	--------------------

Tekstveld

Breedte tekstveld	70 mm
Hoogte tekstveld	10 mm

Materiaal

Kleur	zwart (RAL 9005)
materiaal	PVC

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	> 16,00 mm
---------------------	------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

UV-bestendigheid

testspecificatie	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig)
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h
Procedure	Kunstmatige bestraling met xenonbooglamp

wisbestendigheid van de opschriften

testspecificatie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Test doorstaan
n-hexaan [CAS No. 110-54-3]	Test doorstaan
Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1]	Test doorstaan

Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

testspecificatie	DIN 50018:2013-05
resultaat	Test doorstaan
klimaattrede	AHT 1,0 S
cycli	2

SD-WMTB (70X10) - Houder voor adercoderingshuls



0826530

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0826530>

zoutneveltest

testspecificatie	DIN EN 60068-2-11:2000-02
resultaat	Test doorstaan

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-30 °C ... 70 °C
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen)

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------	-----------------------------

Montage

montagetechniek	Montage met kabelbinders
-----------------	--------------------------

SD-WMTB (70X10) - Houder voor adercoderingshuls



0826530

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0826530>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
ECLASS-15.0	27281102

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

SD-WMTB (70X10) - Houder voor adercoderingshuls



0826530

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0826530>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl