

SD-WMTB (47X10) VA - Houder voor adercoderingshuls



0826572

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0826572>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Houder voor adercoderingshuls, zilverkleurig, ongemarkeerd, montagetechniek: Montage met kabelbinders, kabeldiameter: > 16 mm, hoogte tekstveld: 10 mm, breedte tekstveld: 47 mm

Uw voordelen

- Eenvoudige montage met UNIFOX-CT M7,9
- De bevestiging vindt plaats met roestvaststalen kabelbinders
- Kabelcodering voor het coderen van kabels en aders met een grote doorsnede
- De losse coderingen van roestvaststaal worden op de bijbehorende houder geschoven

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0826572
Verpakkingseenheid	50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	50 Stuks
Verkoopcode	BG231A
Productcode	BG231A
GTIN	4046356412940
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1,623 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1,545 g
Douanetariefnummer	73269098
Land van herkomst	SE

SD-WMTB (47X10) VA - Houder voor adercoderingshuls



0826572

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0826572>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Coderingshouders
-------------	------------------

Afmetingen

Breedte	10 mm
lengte	47 mm

Materiaal

Kleur	zilverkleurig
materiaal	Roestvaststaal

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	> 16,00 mm
---------------------	------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

testspecificatie	DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (overeenkomstig)
eis	≥ 5 N
resultaat	Test doorstaan

Plakband test

testspecificatie	DIN EN ISO 2409:2013 (overeenkomstig)
resultaat	Test doorstaan

UV-bestendigheid

testspecificatie	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig)
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h
Procedure	Kunstmatige bestraling met xenonbooglamp

wisbestendigheid van de opschriften

testspecificatie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Test doorstaan
n-hexaan [CAS No. 110-54-3]	Test doorstaan
Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1]	Test doorstaan

Bestendigheid tegen chemicaliën, oliën en brandstoffen

testspecificatie	ISO 175:2010 (overeenkomstig)
testduur	168 h
Zeewater (350 g/l) [CAS No. -]	Test doorstaan

SD-WMTB (47X10) VA - Houder voor adercoderingshuls



0826572

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0826572>

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-80 °C ... 400 °C
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen)
Opslagstabiliteit	24 maanden

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------	-----------------------------

Montage

montagetechniek	Montage met kabelbinders
-----------------	--------------------------

SD-WMTB (47X10) VA - Houder voor adercoderingshuls



0826572

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0826572>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
ECLASS-15.0	27281102

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

SD-WMTB (47X10) VA - Houder voor adercoderingshuls



0826572

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0826572>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl