

AI 1 -10 RD-GB-1000 - Adereindhuls



1208869

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1208869>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Adereindhuls, kleur: rood



Uw voordelen

- Dankzij de vergrote diameter van de isolatiekraag wordt dit type adereindhuls vooral toegepast bij AWG-aders
- Met deze adereindhulzen kunnen aders met een dikke isolatie praktisch worden geperst

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1208869
Verpakkingseenheid	1.000 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1.000 Stuks
Verkoopcode	BH341S
Productcode	BH341S
GTIN	4046356096461
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,106 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,106 g
Douanetariefnummer	85369010
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen


Producttype	Adereindhuls
aderklasse	soepele aders, klasse 2, 5, 6 / B, C, K, M

aansluitgegevens

Aderaansluiting

Max. aderdoorsnede soepel	1 mm ²
max. aderdoorsnede AWG	18
Striplengte	13 mm

Afmetingen

Maatschets	
lengte	13 mm
hulslengte	10 mm
striplengte maximaal	13 mm
hulsdiameter	1,5 mm
hulswanddikte	0,15 mm
Dikte van de isolatiekraag	0,3 mm
binnenafmeting isolatiekraag	3,4 mm

Materiaal

Kleur	rood (RAL 3001)
materiaal	CU-DHP
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
coating	galvanisch vertind
Oppervlakte-toestand	galvanisch vertind
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Mechanische eigenschappen

Technische gegevens

hulslengte	10 mm
------------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

Optimale omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23,00 °C 50,00 % Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen
--	--

AI 1 -10 RD-GB-1000 - Adereindhuls



1208869

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1208869>


temperatuur langdurig	105 °C (-40 °C belastingvrij / 0 °C dynamische belasting)
temperatuur kortstondig	120 °C

Normen en bepalingen

Design volgens de norm	UL 486F-E
------------------------	-----------

Tekeningen

Maatschets



Totale lengte (b), lengte van de huls (h), diameter van de adereindhuls (k), dikte van de hulswand (j), dikte van de isolatiekraag (i), binnenafmeting van de isolatiekraag (d)

AI 1 -10 RD-GB-1000 - Adereindhuls



1208869

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1208869>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1208869>



cULus Listed

Toelatings-ID: E488001

1208869

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1208869>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-15.0	27400201

ETIM

ETIM 9.0	EC000005
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---