

AI 0,5 - 8 WH-GB - Adereindhuls

1208966

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1208966>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Adereindhuls, kleur: wit

Uw voordelen

- Dankzij de vergrote diameter van de isolatiekraag wordt dit type adereindhuls vooral toegepast bij AWG-aders
- Met deze adereindhulzen kunnen aders met een dikke isolatie praktisch worden geperst

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1208966
Verpakkingseenheid	500 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	500 Stuks
Verkoopcode	BH341S
Productcode	BH341S
GTIN	4046356130387
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,079 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,077 g
Douanetariefnummer	85369010
Land van herkomst	DE

AI 0,5 - 8 WH-GB - Adereindhuls

1208966

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1208966>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen


Producttype	Adereindhuls
aderklasse	soepele aders, klasse 2, 5, 6 / B, C, K, M

aansluitgegevens

Aderaansluiting

Max. aderdoorsnede soepel	0,5 mm ²
max. aderdoorsnede AWG	20
Striplengte	11 mm

Afmetingen

Maatschets	
hulslengte	8 mm
striplengte maximaal	11 mm
hulsdiameter	1,1 mm
hulswanddikte	0,15 mm
Dikte van de isolatiekraag	0,25 mm
binnenafmeting isolatiekraag	3 mm

Materiaal

Kleur	wit (RAL 9010)
materiaal	CU-DHP
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
coating	galvanisch vertind
Oppervlakte-toestand	galvanisch vertind
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Mechanische eigenschappen

Technische gegevens

hulslengte	8 mm
------------	------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

Optimale omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23,00 °C 50,00 % Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen
temperatuur langdurig	105 °C (-40 °C belastingvrij / 0 °C dynamische belasting)

AI 0,5 - 8 WH-GB - Adereindhuls



1208966

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1208966>

temperatuur kortstondig	120 °C
-------------------------	--------

Normen en bepalingen

Design volgens de norm	UL 486F-E
------------------------	-----------

Tekeningen

Maatschets



Huislengte (b), lengte contactbereik (h), binnenmaat isolatiekraag (d), hulsdoorsnede (k), isolatiekraagdikte (i), hulswanddikte (j)

AI 0,5 - 8 WH-GB - Adereindhuls

1208966

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1208966>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1208966>



cULus Listed

Toelatings-ID: E488001

AI 0,5 - 8 WH-GB - Adereindhuls



1208966

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1208966>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-15.0	27400201

ETIM

ETIM 9.0	EC000005
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

AI 0,5 - 8 WH-GB - Adereindhuls

1208966

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1208966>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl