

UCT-TM 4 - Codering voor klemmen



0828732

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0828732>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Codering voor klemmen, mat, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, montagetechniek: vergrendelen, voor klemmen met een breedte van: 4,2 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 84, hoogte tekstveld: 10,5 mm, breedte tekstveld: 3,6 mm

Uw voordelen

- De UniCard-coderingsfamilie UCT-TM... biedt coderingsschildjes voor Phoenix Contact producten met hoge schildjesgroeven, zoals bijv. aansluitklemmen
- De coderingsschildjes in de vorm van uniforme matten kunnen met de kaartprinters eenvoudig, nauwkeurig en snel worden gecodeerd
- De matten bieden bovendien ruimte voor projectgegevens en functieteksten die bij de verdere montage handig kunnen zijn
- De meerdelige coderingsstroken kunnen eenvoudig worden gemonteerd en indien gewenst van elkaar worden gescheiden
- Markeringsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0828732
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BG2118
Productcode	BG2118
GTIN	4046356522441
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	15,38 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	13,5 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	PL

UCT-TM 4 - Codering voor klemmen



0828732

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0828732>

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	codeerbaar met thermische printer
----------	-----------------------------------

Artikeleigenschappen

Rastermaat	4,2 mm
------------	--------

codering

Aantal afzonderlijke schildjes	84
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	14
Identificatietechnologie	Thermische overdracht voor matten en kaarten, UV-led-technologie, directe lasermarkering

Afmetingen

Breedte	3,6 mm
Hoogte	10,5 mm
diepte	4,6 mm
Rastermaat	4,2 mm

Tekstveld

Breedte tekstveld	3,6 mm
Hoogte tekstveld	10,5 mm

Materiaal

Kleur	wit (RAL 9010)
materiaal	PC
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 100 °C
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen)
Opslagstabiliteit	2 jaar

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------	-----------------------------

Normen

UCT-TM 4 - Codering voor klemmen



0828732

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0828732>

normen / bepalingen	EN 45545-2
---------------------	------------

Montage

montagetechniek	vergrendelen
-----------------	--------------

UCT-TM 4 - Codering voor klemmen



0828732

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0828732>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	0,063 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl