

CRIMPFOX-SC 1,5 - Perstang

1212048

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212048>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Crimptang, voor niet-geïsoleerde vlakstekerhulzen 2,8 en 4,8 mm, 0,1-1,5 mm², B-crimp

Uw voordelen

- Ontgrendelbare afsluitpal
- Gecodeerde persprofielstations voor een nauwkeurige verwerking van de betreffende doorsneden
- Gelijkblijvende hoge aancrimpkwaliteit

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1212048
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH3134
Productcode	BH3134
GTIN	4046356453837
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	439 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	440,55 g
Douanetariefnummer	82032000
Land van herkomst	SE

CRIMPFOX-SC 1,5 - Perstang

1212048

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212048>



Technische gegevens

Opmerking

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informatie over California Prop. 65 vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"

Artikeleigenschappen

Producttype	Crimpgereedschap
Persing	B-crimp
Producteigenschap	Ontgrendelbare afsluitpal
	Gecodeerde persprofielstations

crimpplaats 1

min. doorsnede	0,1 mm ²
max. doorsnede	0,5 mm ²
AWG min.	26
AWG max.	22

crimpplaats 2

min. doorsnede	0,5 mm ²
max. doorsnede	1 mm ²
AWG min.	22
AWG max.	18

crimpplaats 3

min. doorsnede	0,5 mm ²
max. doorsnede	1,5 mm ²
AWG min.	18
AWG max.	16

aansluitgegevens

Aderaansluiting

doorsnedegebied metrisch	0,1 mm ² ... 1,5 mm ²
doorsnedegebied AWG	26 ... 16

Afmetingen

Breedte	18 mm
Hoogte	59 mm
lengte	198 mm

Materiaal

Kleur	zwart
-------	-------

CRIMPFOX-SC 1,5 - Perstang


1212048

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212048>



Tekeningen

Producttekening



CRIMPFOX-SC 1,5 - Perstang

1212048

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212048>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212048>



EAC

Toelatings-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-SC 1,5 - Perstang

1212048

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212048>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-SC 1,5 - Perstang

1212048

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212048>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl